

PHILIPS

Lâmpada

LED

8 W-5 W-2 W (60 W)

E27

Quente/Muito quente/
Extraquente

Intensidade não regulável



8718696795644



Uma lâmpada, o seu interruptor, três definições de luz.

Mude o ambiente da divisão para se adaptar àquilo que está a fazer. Com a lâmpada LED SceneSwitch da Philips, pode mudar facilmente a regulação de uma luz brilhante para uma luz natural e para um brilho quente e acolhedor. Só precisa do seu interruptor já existente.

Luz de alta qualidade

- Concebidos para o conforto dos seus olhos

Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos
- Melhor para a sua carteira e o planeta

Levar a iluminação mais além

- Três regulações de luz de 2700 K, 2500 K, 2200 K
- Não necessita de reguladores da intensidade da luz ou instalações adicionais
- A lâmpada consegue memorizar a sua última regulação
- Repor as predefinições de fábrica da lâmpada

Destaques

LEDs delicados para os seus olhos




É fácil ver como a iluminação demasiado agressiva pode causar fadiga ocular. Se for demasiado brilhante, produz um efeito de encadeamento. Se for demasiado suave, sentirá uma cintilação. Agora pode iluminar suavemente o seu mundo com LEDs concebidos para serem confortáveis para os olhos e criarem o ambiente perfeito na sua casa.

15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

Economiza até 80% de energia



A tecnologia LED poupa até 80% de energia em comparação com uma lâmpada standard. Por isso, é rentabilizada e poupa-lhe dinheiro ano após ano. Também ajuda a proteger o ambiente.

Três regulações de luz

A luz pode ter diferentes temperaturas da cor, indicadas em unidades designadas de Kelvins (K). As lâmpadas com um baixo valor de Kelvins produzem uma luz suave e aconchegante, enquanto as lâmpadas com um valor mais alto de Kelvins produzem uma luz mais energética. Estas novas lâmpadas Scene Switch permitem-lhe alternar de iluminação funcional para luz natural e para uma luz acolhedora e suave de intensidade reduzida. Os níveis de luz podem mudar de 100% para 40% ou 10%. Agora pode personalizar facilmente a sua divisão para uma grande variedade de tarefas ou adaptá-la para que se adeque ao seu estado de espírito.

Plug and play



Oferece uma variedade de ótimos efeitos de luz assim que a retira da caixa, para satisfazer as suas diferentes necessidades e os seus estados de espírito. A inteligência está na própria lâmpada, por isso não necessita de reguladores nem de outras instalações adicionais. Basta substituir a sua lâmpada por esta lâmpada Scene Switch e poderá alternar entre diferentes efeitos com um simples toque no seu interruptor de parede existente. O menor nível de investimento e esforço necessário para desfrutar do melhor nível de conforto. Agora pode mudar o ambiente facilmente de forma a adaptá-lo a qualquer tipo de atividade que estiver a fazer e ao seu estado de espírito no momento.

Memória automática (SceneSwitch)



Esta lâmpada Scene Switch possui um chip de memória integrado que irá memorizar a última definição de luz se o interruptor estiver desligado durante mais de 6 segundos. Se não alternar entre as atividades com muita frequência, a luz estará no seu modo favorito quando a acender novamente.

Repor (SceneSwitch)

Se forem utilizadas várias lâmpadas e estas não estiverem sincronizadas, basta ligar e desligar o interruptor (com um intervalo de 1 segundo) para restaurar as predefinições de fábrica das lâmpadas.

Especificações

Características

- Formato: Lâmpada
- Intensidade regulável: Não
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27

Dimensões da lâmpada

- Altura: 11,1 cm
- Largura: 6,1 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 100.000

Características da luz

- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700/2500/2200 K
- Categoria da cor da luz: Quente/Muito quente/Extraquente
- Fluxo luminoso nominal: 806-320-80 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 100 mA

Informações da embalagem

- Família de produtos: EyeComfort

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 8, 5, 2 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 11,1 cm

Valores medidos

- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806-320-80 lm
- Potência medida: 8-5-2 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.609

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com