

PHILIPS

Mum

LED

5,5 W - 4 W - 2 W (35 W-17 W-5 W)

E14

Sıcak/Çok Sıcak/Ekstra Sıcak

Şeffaf



8718696796184



Bir lamba. Anahtarınız. Üç ışık ayarı.

Odanızın ambiyansını değiştirerek yaptığınız işe uygun hale getirin. Philips SceneSwitch LED mumla ayarı parlak ışıktan doğal ışığa ve huzurlu, sıcak loş ışığa kolayca değiştirebilirsiniz. Tek ihtiyacınız, mevcut anahtarınızdır.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
- Cüzdanınız ve gezegeniniz için daha iyi

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- 2700 K, 2500 K, 2200 K ışık ayarı
- Dimmer anahtar veya ek kurulum gerekmez
- Lamba, son ayarınızı hatırlayabilir
- Lambayı varsayılan fabrika ayarına döndürme

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%80'e varan enerji tasarrufu



LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Üç farklı ışık ayarı

Işığın Kelvin (K) birimiyle ölçülen farklı renk sıcaklıkları olabilir. Düşük Kelvin değerine sahip ampuller sıcak, samimi bir ışık verirken yüksek Kelvin değerine sahip olan ampuller ise daha enerjik bir ışık verir. Bu yeni Scene Switch ampuller, işlevsel ışıklandırmadan doğal ışığa ve samimi, sıcak, kısık ışığa geçmenize olanak tanır. Işık seviyeleri %100, %40, %10 arasında değişebilir. Artık çeşitli görevler için odanızı kolayca özelleştirebilir veya ruh halinize uygun olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tak ve çalıştır



Kutusundan çıkar çıkmaz farklı ihtiyaçlarınıza ve ruh hallerinize uyacak şekilde çeşitli mükemmel ışık sahneleri sunar. Akıllı ampul özelliği sayesinde, kısma anahtar veya diğer ek kurulumları gerekmez. Ampulünüzü bu Scene Switch ampul ile değiştirdiğinizde mevcut duvar anahtarınızı kullanarak farklı sahneler arasında geçiş yapabilirsiniz. En düşük düzeyde yatırım ve çabayla en yüksek düzeyde rahatlığın keyfini çıkarabilirsiniz. Artık ambiyansı yaptığınız işe ve ruh halinize uyacak şekilde kolayca değiştirebilirsiniz.

Otomatik bellek (sceneswitch)



Bu Scene Switch lamba, anahtar 6 saniyeden uzun süre kapalı olduğunda son ışık ayarınızı hatırlayan bir dahili bellek çipine sahiptir. Etkinlikler arasında sık geçiş yapmazsanız ışık, tekrar açtığınızda en sevdiğiniz modda olur.

Sıfırlama (Sceneswitch)

Birden fazla lamba kullanılıyorsa ve bu lambalar artık senkronize değilse lambaları varsayılan fabrika ayarına döndürmek için anahtarı 1 saniye içinde açıp tekrar kapatın.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Şekil: Mum
- Kısılabilir: Hayır
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14

Ampul boyutları

- Yükseklik: 11,3 cm
- Genişlik: 3,8 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 0.7
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 100.000

Işık özellikleri

- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700/2500/2200 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak/Çok Sıcak/ Ekstra Sıcak
- Nominal ışık akısı: 470/190/50 lm
- Başlama süresi: <0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 50 mA

Ambalaj bilgileri

- Ürün ailesi: GözRahatlığı

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5,5, 4, 2 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): A+

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 11,3 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 470/190/50 lm
- Nominal güç: 5.5/4/2 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz



Yayın tarihi: 2023-11-10
Sürüm: 0.522

© 2023 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com