

PHILIPS

Hehkulamppu
(himmennettävä)

LED

6,5 W (40 W)


E27

Liekki

Himmennettävä



8718696803493



Tyylikäs ulkonäkö

Tutustu Philipsin Vintage-LED-lamppumallistoon. Sen tuotteet muistuttavat tuttuja hehkulamppuja. Niiden avulla voit tuoda kotisi sisustukseen nostalgista tunnelmaa.

Laadukasta valoa

- Silmiesi mukavuuden puolesta

Korkealaatuiseen valaistukseen

- Erittäin lämmin valotehoste

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lampuille

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua
- Vintage-mallisto
- Johto

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

Kohokohdat

Lempeät LED-valot ovat ilo silmille



On helppo ymmärtää, miten räikeä valo voi rasittaa silmiä. Liian kirkas valo johtaa heijastukseen. Liian pehmeä valo aiheuttaa välikymistä. Nyt voit tuoda lempeää valoa maailmaasi LED-valoilla, jotka on suunniteltu säästämään silmiäsi, ja luoda kotiisi täydellisen tunnelman.

Erittäin lämmin valo (2 200 K)

Valolla voi olla eri värilämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä, kodikasta valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää, virkistävää valoa.

Korvaa vakiohehkulampun

Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Vintage-mallisto

Philips Vintage -mallisto sisältää mahtavan määrän muotoja, kynttilälamppuja ja tuttuja sisustuselementtejä, jotka sopivat saunattomasti yhteen.

Johto


Philips-lamppuja voi käyttää minkä tahansa Philips-johdon kanssa. Näin saat sisävalaistukseen hienon silauksen, joka luo teollisen tunnelmallista tyyliä kotiisi.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiolempuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

LED Classic -lamput perustuvat tavalliseen LED-energiansäästötekniikkaan. Nyt saatavana on retrotyylinen lamppu, jossa huippumoderni tekniikka yhdistyy vintage-muotoiluun.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED
- Lasin tyyppi: Läpinäkyvä ruskeankeltainen

Polttimon mitat

- Halkaisija: 160 mm
- Korkeus: 29,3 cm
- Paino: 0,27 kg
- Leveys: 16 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyysero: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värlämpötila: 2000 K
- Valon väriluokka: Liekki
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti
- Värikoodi: 820 | CCT of 2000K

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 40 mA
- Tehokkuus: 72 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED, EyeComfort
- EAN: 8718696803493
- Tilauskoodi: 871869680349300
- Tuotteen nimi: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 230 V
- Teho: 6,5 W
- Tehon vastaavuus: 40 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 29,3 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 6.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696803493
- Nettopaino: 0,230 kg
- Bruttopaino: 0,490 kg
- Korkeus: 32,000 cm
- Pituus: 18,500 cm
- Leveys: 18,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929001873501

