

PHILIPS

Lampadina
(intensità regolabile)

LED

6,5W (40W)


E27

Flame

Dimmerabile



8718696803493



Un design pensato per distinguersi

Ti presentiamo la nuova serie Philips Vintage LED, che ricorda le tradizionali lampadine a incandescenza degli anni passati. Si distinguono quando vengono utilizzati come un pezzo da esposizione, aggiungendo un tocco nostalgico ai tuoi interni.

Luce di qualità elevata

- Pensata per il comfort dei tuoi occhi

Scegli una luce di alta qualità

- Effetto luminoso ancora più caldo

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Forma e dimensioni simili a quelle di una lampadina a incandescenza standard
- Collezione Vintage
- Cavo

Adotta una soluzione sostenibile

- Lampadine a lunga durata: fino a 15 anni
- Consente di risparmiare denaro e proteggere l'ambiente

Una luce che non è solo illuminazione

- Tecnologia LED moderna dallo stile vintage

In evidenza

LED soffusi pensati per i tuoi occhi



Grazie ai LED soffusi puoi creare l'ambiente perfetto per la tua casa e per il comfort dei tuoi occhi.

Luce extra calda (2200 K)

La luce può avere temperature di colore diverse, indicate in unità chiamate Kelvin (K). Le lampadine con valore Kelvin ridotto producono una luce calda e confortevole, mentre quelle con un valore Kelvin più elevato producono una luce fredda ed energizzante.

Sostituisce la lampadina sfera a incandescenza

Grazie al design pulito, le forme compatte e le dimensioni ridotte, la lampadina LED a risparmio energetico è la soluzione perfetta per la sostituzione delle lampadine alogene tradizionali.

Collezione Vintage

La collezione Philips Vintage è disponibile in diverse forme e dimensioni per fornire una soluzione perfetta al tuo spazio.

Cavo


Le lampadine Philips possono essere utilizzate insieme a uno dei cavi della collezione classica Philips per dare un tocco retrò alla tua casa.

Durata di vita di 15.000 ore



Con una durata di vita di 15.000 ore, è possibile ridurre il numero di volte in cui vengono sostituite le lampadine e quindi godersi una soluzione di illuminazione perfetta per più di 15 anni.

Fino al 80% di risparmio energetico



Tecnologia LED per un risparmio energetico fino all'80% rispetto alle lampadine tradizionali. Pertanto, consente un rapido ritorno dell'investimento, di risparmiare denaro anno dopo anno e aiutare a proteggere l'ambiente.

LED dallo stile vintage

Le lampadine LED Classic a risparmio energetico combinano la tecnologia LED all'avanguardia e il design vintage.

Specifiche

Caratteristiche

- Dimmerabile: Sì
- Uso previsto: Interno
- Forma della lampada: Lampadina non direzionale
- Attacco: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo di vetro: Ambra trasparente

Dimensioni della lampadina

- Diametro: 160 mm
- Altezza: 29,3 cm
- Peso: 0,27 kg
- Larghezza: 16 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 15 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 15.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 20.000

Caratteristiche luce

- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2000 K
- Luce colorata: Flame
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea
- Codice colore: 820 | CCT of 2000K

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 40 mA
- Efficienza: 72 lm/W

Informazioni sulla confezione

- Famiglia di prodotti: LED Classic, EyeComfort
- EAN: 8718696803493
- EOC: 871869680349300
- Nome prodotto: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.7
- Tensione: 230 V
- Wattaggio: 6,5 W
- Wattaggio lampada equivalente: 40 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 29,3 cm

Valori stimati

- Durata nominale: 15.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 470 lm
- Potenza nominale: 6.5 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718696803493
- Peso netto: 0,230 kg
- Peso lordo: 0,490 kg
- Altezza: 32,000 cm
- Lunghezza: 18,500 cm
- Larghezza: 18,500 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001873501



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.683

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com