

PHILIPS

燈泡 (可調光)

LED

6.5W (40W)

E27

火焰效果

可調式



8718696803493



美觀的設計

隆重推出全新 Philips Vintage LED 燈系列，以熟悉的白熾燈泡展現復古風情，可作為出眾的注目單品，為居家裝潢增添懷舊氣息。

高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

選擇高品質照明

- 格外溫暖的光效

選擇輕鬆更換您的舊燈泡


- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似
- 復古系列
- 線材

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

讓燈光超越照明

- 復古風格，現代 LED 技術



產品特點

不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

格外溫暖的光線 (2200K)

光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。

取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

復古系列

Philips Vintage 系列提供各種形狀的放大版、蠟燭燈以及其他常見外形，完美融入搭配您的空間當中。

線材


飛利浦燈泡可與任一種飛利浦線材搭配使用，不僅讓您的室內照明更臻完美，也為居住空間營造工業風格。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

復古風格，現代 LED

LED 經典系列燈泡採用標準 LED 節能技術。結合先進技術與復古設計，您一定會愛上此系列復古風格燈泡。

規格

特性

- 可調式: 是
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED
- 玻璃類型: 透明琥珀色

燈泡尺寸

- 直徑: 160 mm
- 高度: 29.3 cm
- 重量: 0.27 kg
- 寬度: 16 cm

耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性

- 色彩一致性: 6SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2000 K
- 光色類別: 火焰效果
- 額定光通量: 470 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 顏色碼: 820 | CCT of 2000K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 燈電流: 40 mA
- 效率: 72 lm/W

包裝資訊

- 產品系列: LED 經典系列, EyeComfort
- EAN: 8718696803493
- EOC: 871869680349300
- 產品名稱: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 230 V
- 瓦數: 6.5 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 40 W
- 節能標章 (EEL): A+

產品尺寸與重量

- 長度: 29.3 cm

額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 470 lm
- 額定功率: 6.5 W

技術規格

- 頻率: 50 Hz



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.596

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com