

PHILIPS

Bec (putere
reglabilă)

LED

6,5 W (40 W)

E27

Flacără

Cu reglarea intensității
luminoase



8718696803516



Proiectate pentru a fi văzute

Vă prezentăm noua familie de lămpi cu LED Philips Vintage, o colecție care amintește de becurile cu incandescență familiare. Acestea ies în evidență atunci când sunt folosite ca element central, adăugând o notă de nostalgie interiorului dvs.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege lumina de înaltă calitate

- Efect de lumină caldă suplimentară

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență
- Gama Vintage
- Cablu

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Lumină dincolo de iluminare

- Stil vintage, tehnologie modernă cu LED-uri

Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpâire. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Lumină caldă suplimentară (2200 K)

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin redusă produc o lumină caldă, mai intimă, în timp ce becurile cu o valoare Kelvin mai înaltă produc lumină rece, mai energizantă.

Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

Gama Vintage

Colecția Philips Vintage este disponibilă într-o gamă largă de forme de dimensiuni mari, lumânări și alți factori de formă familiari, pentru a asigura o potrivire perfectă cu spațiul dvs.

Cablu


Becurile Philips pot fi folosite în combinație cu unul dintre cablurile Philips pentru a completa iluminatul interior și pentru a conferi un aspect industrial spațiului de locuit.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Economie de energie de până la 80%



Tehnologia cu LED economisește până la 80% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Stil vintage, LED modern

Becurile LED Classic se bazează pe tehnologia economică cu LED-uri standard. Acum te poți bucura de un bec în stil retro, cu tehnologie de ultimă oră combinată cu design vintage.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Chihlimbar transparent

Dimensiunile becului

- Înălțime: 27,3 cm
- Greutate: 0,2 kg
- Lățime: 6,5 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2000 K
- Categorie culoare lumină: Flacăra
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee
- Cod culoare: 820 | CCT of 2000K

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 40 mA
- Eficacitate: 72 lm/W

Informații ambalaj

- Familie de produse: LED clasic, Confort pentru ochi
- EAN: 8718696803516
- EOC: 871869680351600
- Titlu produs: LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 230 V
- Putere: 6,5 W
- Putere echivalentă: 40 W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 27,3 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 6.5 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50 Hz

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718696803516
- Greutate netă: 0,196 kg
- Greutate brută: 0,260 kg
- Înălțime: 32,000 cm
- Lungime: 10,000 cm
- Lățime: 10,000 cm
- Număr material (12NC): 929001873601



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.828

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com