

PHILIPS

Лампа (с регулируемой яркостью)

светодиодный

6,5 Вт (40 Вт)

E27

очень теплый

Регулировка яркости



8718696803516



Дизайн, притягивающий взгляд

Представляем новую линейку светодиодных ламп Philips Vintage — коллекцию ламп, напоминающих классические лампы накаливания. Эти лампы привлекают внимание за счет оригинального дизайна и навевают приятные воспоминания о былом.

Свет высочайшего качества

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Выбирайте качественное освещение

- Эффект невероятно теплого света

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Имеет форму и размер обычных ламп накаливания
- Ассортимент Vintage
- Шнур

Выбирайте экологичные решения

- Долгий срок службы ламп: до 15 лет
- Экономное и экологичное решение

Нечто большее, чем просто освещение

- Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Особенности

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Невероятно теплый свет (2200 K)

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в Кельвинах (K). Лампы с низким значением Кельвинов излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются холодным, более ярким светом.

Заменяет обычные лампы накаливания

Благодаря красивому дизайну и классической форме эта светодиодная энергосберегающая лампа идеально заменит традиционные лампы накаливания.

Ассортимент Vintage

Коллекция Philips Vintage предлагает широкий набор ламп больших размеров, свечей разных типов и лампы других конструкций, чтобы Вы могли выбрать идеально подходящий вариант для своего интерьера.

Шнур


Чтобы дополнить освещение интерьера и привнести в гостиную индустриальный элемент, эти лампы Philips можно использовать вместе с одним из шнуров Philips.

Средний срок службы — 15 000 часов



Благодаря долгому сроку службы (до 15 000 часов) можно забыть о постоянной замене ламп и наслаждаться идеальным световым решением более 15 лет.

Экономит до 80% электроэнергии



Светодиодная технология позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Винтажный стиль и современная светодиодная технология

Лампы LED Classic работают на основе стандартной энергосберегающей светодиодной технологии. Лампа в ретростиле с инновационной технологией освещения.

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: Да
- Предусмотренное применение:
Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа
ненаправленного света
- Розетка: E27
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный янтарь

Размеры лампы

- Высота: 27,3 см
- Вес: 0,2 kg
- Ширина: 6,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при
использовании по 2,7 часа/день): 15
года
- коэффициент стабильности светового
потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000
часов
- количество циклов включения:
20 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2000 K
- Категория оттенка света: очень
теплый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового
потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 820 | CCT of 2000K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- сила тока лампы: 40 mA
- Эффективность: 72 лм/В

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic,
EyeComfort
- EAN: 8718696803516
- EOC: 871869680351600
- Название изделия: LED classic-giant
40W E27 T65 GOLD DIM

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.7
- напряжение: 230 Вt
- Мощность в ваттах: 6,5 В
- Эквивалент мощности лампы
накаливания: 40 В
- Маркировка энергоэффективности
(EEL): A+

Размеры и вес изделия

- Длина: 27,3 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 6.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8718696803516
- Масса нетто: 0,196 kg
- Масса брутто: 0,260 kg
- Высота: 32,000 см
- Длина: 10,000 см
- Ширина: 10,000 см
- Номер материала (12NC):
929001873601



Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.654

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com