

PHILIPS

Lightstrip-valonauha
ulkokäyttöön, 2 metriä

Hue White and Color
Ambiance

1 x 2 metrin valonauha


Valkoista ja värillistä valoa

Mukana virtalähde

Älykäs ohjaus Hue-sillan avulla*



8718696804773



Rajattomat mahdollisuudet

Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua 2 metrin valonauhaa voit muotoilla ja taivutella aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.

Rajattomat mahdollisuudet

- Sisältää virtalähteen ja pistokkeen
- Kaunista puutarhasi pihavalaistuksella
- Muodosta yhteys Hue-sillan, niin saat käyttöösi kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot
- Säänkestävä valonauha
- Taipuisaa valonauhaa voi muotoilla ja taivuttaa
- Täysin yhtenäinen epäsuora valaistus valonauhalla

Kohokohdat

Sisältää virtalähteen ja pistokkeen



Yksikköpakkaus sisältää kaikki aloittamiseen tarvittavat elementit: valonauhan ja ulkokäyttöön soveltuvan virtalähteen. Sinun tarvitsee vain purkaa pakkaus, asentaa valaisimet haluamaasi paikkaan ja sytyttää ne.

Kaunista puutarhasi



Valaise puutarhasi yhtä kirkkaasti ja kauniisti kuin kotisi. Saatavana on 16 miljoonaa väriä ja 50 000 lämmintä ja viileää valkoisen valon sävyä, joita voit käyttää ulkona aivan kuin sisällä; valaise kulkureitit tai asenna kaunis kohdevalaisin suosikkipaikallesi.

Muodosta yhteys Hue-siltaan



Tämä tuote vaatii yhteyden Hue-siltaan, jotta kaikki älyvalaistuksen ohjaustoiminnot ja muut ominaisuudet ovat käytettävissä. Voit ohjata valaistusta Philips Hue app-sovelluksella, asettaa ajastimia, luoda rutiineja, lisätä tai poistaa valoja ja paljon muuta. * Hue-silta myydään erikseen.

Säänkestävä valonauha



Ulkokäyttöön tarkoitettu valonauha kestää kaikenlaisia sääolosuhteita pienistä vesilätäköistä tuntikausien rankkasateeseen.

Taipuisa valonauha



Kauttaaltaan taipuisaa ulkokäyttöön tarkoitettua valonauhaa voit muotoilla, taivutella ja muokata aivan miten haluat. Valaise sillä mutkittelevan polun reuna, kiedo se pylvään ympärille tai kiinnitä se seinälle – mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja ruuveilla voit asentaa sen minne vain.

Täysin yhtenäinen epäsuora valo



Ulkokäyttöön tarkoitettussa Philips Hue -valonauhassa on erityispinnoite, joka hajauttaa nauhan tuottaman valkoisen tai värillisen valon. Nauhaa ei tarvitse piilottaa, käytänpä sitä sitten suoraan tai epäsuoraan valaistukseen – näkyviin jää joka tapauksessa pelkkä valo.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: monivärinen
- Väri(t): multi
- Materiaali: silikon

Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H << 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Väriä vaihtava (LED): Kyllä
- Epäsuora valo: Kyllä
- Himmennettävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä

Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

Lightstrip

- Värilämpötila: 2000-6500 K
- Leikattavissa oikeaan mittaan: ei
- Laajennettava: ei
- Tulojännite: 220V-240V
- Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0,5 W
- Teho: 19 W
- Valovirta: 850 lm at 4000K, 740 lm at 2200K, 760 lm at 2700K, 900 lm at 6500K

Tehonkulutus

- Teho: 19 W

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 199 cm
- Leveys: 1,1 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Käyttöikä: 25000 h
- IP-koodi: IP67
- Turvallisuusluokka: II - kaksoiseristetty
- Lisäominaisuudet: Diffused light effect

Pakkauksen sisältö

- Verkkolaite: 1



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.1250

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com