

PHILIPS

Kronljus

LED


4,3 W-40 W

E14

Varmvit



8718696808658



Gjord för att synas

Philips klara LED-kronlampor sprider ett vackert, gnistrande ljus och har en ovanligt lång livslängd. Den här lampan är vacker både när den är tänd och när den är släckt, och den passar perfekt för ljuskronor med små socklar (E14).

Ljus av hög kvalitet

- Varmvitt ljus som påminner om skenet från en glödlampa

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

Funktioner

Varmvitt, påminner om skenet från en glödlampa



Ljuskällan har en färgtemperatur på 2 700 K som ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Liknar kronljusglödlampor i storlek och form

Modern, energibesparande LED-kronljuslampa med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella kronljusglödlampan.

Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat kronljus
- Sockel: E14
- Teknologi: LED
- Typ av glas: Klar

Storlek

- Diameter: 35 mm
- Höjd: 9,7 cm
- Vikt: 0,017 kg
- Bredd: 0 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2700 K
- Ljuseffektivitetskategori: Varmvit
- Nominellt ljusflöde: 470 lm
- Tändtid: 0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Ström: 40 mA
- Effektivitet: 109 lm/W

Förpackningsinformation

- Familj: LED
- Produktfamilj: EyeComfort, Standard

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220–240 V
- Wattal: 4,3 W
- Wattmotsvarighet: 40 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++

Produktens mått och vikt

- Längd: 9,7 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 470 lm
- Specifierad effekt: 4.3 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.639

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com