

PHILIPS

Bec

LED

5 – 2,5 – 1 W (40 – 18 – 9 W)

E14

Cald/Foarte cald/Extrem de cald

Fără intensitate luminoasă reglabilă



8718696809754



O lampă. Întrerupătorul. Trei setări de lumină.

Schimbați ambianța camerei pentru a corespunde activității din acel moment. Cu lampa SceneSwitch cu LED de la Philips, puteți schimba cu ușurință setarea de la lumină intensă la o lumină naturală și la o strălucire caldă, confortabilă. Aveți nevoie doar de întrerupătorul existent.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege o soluție de durată

- Avantajos pentru portofel și pentru planetă

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină de la 2700 K la 2500 K la 2200 K
- Nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară
- Lampa își poate memora ultima setare


Repere

LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

Economie de energie de până la 80%



Tehnologia cu LED economisește până la 80% din energie comparativ cu un bec standard. Prin urmare, se amortizează de la sine și economisește bani, an după an. În plus, contribuie la protejarea mediului înconjurător.

Trei setări de lumină

Lumina poate avea diferite temperaturi de culoare, indicate în unități denumite Kelvin (K). Becurile cu o valoare Kelvin scăzută produc o lumină caldă, intimă, în timp ce cele cu o valoare Kelvin mai ridicată produc o lumină mai energizantă. Aceste noi becuri SceneSwitch vă permit să comutați de la iluminatul funcțional la lumina naturală și la o lumină intimă, caldă, cu intensitate reglată. Nivelurile de lumină se pot modifica de la 100 % la 40 % la 10 %. Acum vă puteți personaliza camera pentru o varietate de activități sau o puteți adapta pentru a corespunde stării dvs. de spirit.

Plug and play



Asigură o varietate de scenarii de lumină extraordinare, gata de a fi folosite, pentru a corespunde nevoilor și stărilor dvs. de spirit diferite. Inteligența se află în becul propriu-zis, deci nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară. Este suficient să înlocuiți becul cu acest bec SceneSwitch și puteți comuta între diferite scenarii, la o acționare a întrerupătorului de perete existent. Cel mai mic nivel de investiții și de efort necesar pentru a vă bucura de cel mai ridicat nivel de confort. Acum puteți schimba cu ușurință ambianța, pentru a corespunde activității dvs. și stării de spirit din acel moment.

Memorie automată (SceneSwitch)



Această lampă SceneSwitch are un cip de memorie integrat, care va memora ultima setare de lumină, în cazul în care întrerupătorul este oprit timp de mai mult de 6 secunde. Dacă nu comutați adesea între activități, lumina va fi în modul dvs. preferat atunci când o porniți din nou.

Specificații

Caracteristici

- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Tehnologie: LED
- Tip de sticlă: Transparent

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 3,55 cm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 a
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.7
- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 20.000

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700/2500/2200 K
- Categorie culoare lumină: Cald/Foarte cald/Extrem de cald
- Flux luminos nominal: 470-180-90 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 45 mA

Informații ambalaj

- Familie de produse: LED clasic, Confort pentru ochi

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 40-18-9 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000 ore
- Flux luminos nominal: 470-180-90 lm
- Putere nominală: 5-2.5-1 W

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.552

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com