



PHILIPS
светодиодный
Грушевидная
5-2,5-1 Вт (40-18-
9 Вт)
E14
Теплый/очень теплый/
сверхтеплый свет
Недиммируемая



8718696809754

Одна лампа. Ваш переключатель. Три режима освещения.

Меняйте освещение согласно вашему занятию. Используя светодиодную лампу Philips SceneSwitch, вы можете легко выбрать нужную настройку: яркий свет, естественное освещение или уютное теплое свечение. Вам потребуется только переключатель.

Выбирайте экологичные решения

- Экономное и экологичное решение

PHILIPS

Нечто большее, чем просто освещение


- Три режима освещения: 2700 К, 2500 К, 2200 К
- Диммер или дополнительная установка не требуется
- Лампа сохраняет последние заданные настройки

Комфортное для глаз светодиодное освещение

- Чтобы вашим глазам было комфортно

Особенности

Экономит до 80% электроэнергии



Светодиодная технология позволяет сэкономить до 80 % электроэнергии по сравнению с обычной лампой. Она окупит свою стоимость и будет экономить ваши средства в течение долгих лет. Кроме того, эта лампа не наносит вреда окружающей среде.

Три режима освещения

Свет может иметь различную цветовую температуру, которая выражается в кельвинах (К). Лампы с низким значением градусов Кельвина излучают теплое, мягкое свечение, тогда как лампы с более высоким значением отличаются более бодрящим светом. Новые лампы SceneSwitch позволяют переключать режимы, устанавливая функциональное или естественное освещение или включая уютный, теплый, приглушенный свет. Уровни освещенности меняются с 100 % до 40 % и до 10 %. Теперь вы с легкостью можете создать в комнате нужную атмосферу для любых целей или изменить освещение по настроению.

Стандарт Plug and play



Полная готовность к созданию различных вариантов освещения в соответствии с ситуацией и настроением. Конструкция лампы продумана таким образом, что диммер или дополнительная установка не требуется. Просто замените обычную лампу этой лампой SceneSwitch, и вы сможете менять режимы освещения одним нажатием стандартного настенного переключателя. Малые вложения и минимальные усилия для высшего уровня комфорта. Теперь вы сможете быстро и с легкостью менять атмосферу по ситуации или по настроению.

Автоматическое сохранение параметров (SceneSwitch)



Лампа SceneSwitch благодаря встроенной микросхеме запоминает последнюю заданную настройку, когда переключатель находится в положении выключения более 6 секунд. Если вы не слишком часто меняете степень освещенности, при следующем включении лампа будет работать в вашем любимом режиме.

Мягкое свечение светодиодов, комфортный для глаз свет



Легко заметить, как яркий раздражающий свет вызывает напряжение глаз. Слишком яркий свет слепит глаза. Слишком мягкий — и вы ощущаете мерцание. Теперь вы можете плавно регулировать освещение окружающей обстановки с помощью комфортных для глаз светодиодных ламп и создавать идеальную атмосферу в своем доме.

Характеристики

характеристики лампы

- регулировка яркости: нет
- Предусмотренное применение: В помещении
- Форма лампы: Свечевидная лампа ненаправленного света
- Розетка: E14
- Технология: светодиодный
- Тип стекла: Чистый звук

размеры лампы

- высота: 106 mm
- ширина: 35,5 mm

срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 а
- коэффициент стабильности светового потока: 0.7
- Номинальный срок службы: 15 000 h
- количество циклов включения: 20 000

световые характеристики

- индекс цветопередачи (CRI): 80
- цветовая температура: 2700/2500/2200 K
- Категория оттенка света: Теплый/очень теплый/сверхтеплый свет
- Номинальная светоотдача: 470-180-90 lm
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: Instant full light

другие характеристики

- сила тока лампы: 45 mA
- содержание ртути: 0 mg

Информация об упаковке

- Линейка продуктов: LED Classic, EyeComfort

потребляемая мощность

- маркировка энергоэффективности: A+
- потребление энергии за 1000 ч: 5 kW
- коэффициент мощности: 0.51
- напряжение: 220-240 V
- мощность в ваттах: 5-2.5-1 W
- эквивалент мощности лампы накаливания: 40-18-9 W
- Energy Efficiency Label: A+

расчетные значения

- расчетный срок службы: 15 000 h
- расчетная световая отдача: 470-180-90 lm
- расчетная мощность: 5-2.5-1 W

Размеры и вес упаковки

- SAP EAN/UPC — фрагмент: 8718696809754
- EAN/UPC — пример использования: 8718696809761
- Масса брутто в SAP, для изделия с EAN (шт.): 0,035 kg
- Масса нетто (шт.): 0,016 kg
- Высота в SAP (шт.): 16,600 cm
- Длина в SAP (шт.): 4,200 cm
- Ширина в SAP (шт.): 10,000 cm



Дата выпуска: 2019-04-22
Версия: 0.333

© Signify Holding, 2019. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com