

# PHILIPS

Refletora

LED

1,8 W-30 W

E14

Branca quente



8718696811412



## Iluminação de acentuação LED duradoura com um feixe direcionado

Esta lâmpada LED direcional fornece um feixe focado de luz branca suave e é um excelente substituto para as lâmpadas refletoras tradicionais

### Selecionar para uma solução sustentável

- Lâmpadas de longa duração - Duram até 15 anos
- Economiza até 80% de energia

### Levar a iluminação mais além

- Arranque imediato

# Destques

## 15.000 horas de vida útil nominal média



Com uma vida útil de até 15.000 horas, pode reduzir o incômodo de substituir

frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 15 anos.

## Arranque imediato

## Economiza até 80% de energia



Desfrute das poupanças dos LEDs sem sacrificar a qualidade de luz. Poupe imediatamente mais de 80% em energia ao substituir as suas atuais lâmpadas de halogéneo e incandescentes

# Especificações

## Características

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Refletor direcional
- Casquilho: E14
- Tecnologia: LED

## Dimensões da lâmpada

- Diâmetro: 39 mm
- Altura: 6,5 cm
- Largura: 3,9 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

## Características da luz

- Ângulo de feixe: 36 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 2700 K
- Categoria da cor da luz: Branca quente
- Fluxo luminoso nominal: 150 lm
- Tempo de acendimento: 0.1 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 16 mA
- Eficiência: 83 lm/W

## Informações da embalagem

- Família: LED
- Família de produtos: Popular

#### Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 1,8 W
- Potência equivalente: 30 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A++

#### Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 6,5 cm

#### Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 36 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 190 lm
- Intensidade de pico nominal: 250 cd
- Potência medida: 1.8 W

#### Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:  
2023-11-09  
Versão: 0.651

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.