

PHILIPS

Reflektör

LED


2,8 W-40 W

E14

Sıcak Beyaz



8718696811474



Odaklanmış ışık demetiyle dayanıklı, vurgulu LED aydınlatma

Bu yönlendirilebilir LED lamba, odaklanmış sıcak beyaz ışık demeti sunar ve geleneksel yansıtıcı lambaların yerini alabilecek mükemmel bir ışıktır

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
- %80'e varan enerji tasarrufu

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Anında aydınlatır

Özellikler

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık

değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Anında aydınlatır

%80'e varan enerji tasarrufu



Işık kalitesinden ödün vermeden LED'lerin enerji tasarrufundan yararlanın. Mevcut akkor ve halojen ampullerinizi değiştirerek anında %80'den fazla tasarruf edin.

Teknik Özellikler

Özellikler

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Yönlendirmeli reflektör
- Soket: E14
- Teknoloji: LED

Ampul boyutları

- Çap: 50 mm
- Yükseklik: 8,4 cm
- Genişlik: 5 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 0.7
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Işın açısı: 36 °
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz
- Nominal ışık akısı: 210 lm
- Başlama süresi: 0.1 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 23 mA
- Verim: 75 lm/W

Ambalaj bilgileri

- Aile: LED
- Ürün ailesi: Genel kullanıma uygun

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.5
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 2,8 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): A++

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 8,4 cm

Nominal değerler

- Nominal ışın açısı: 36 °
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 255 lm
- Nominal en yüksek yoğunluk: 400 cd
- Nominal güç: 2.8 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8718696811474
- Net ağırlık: 0,055 kg
- Brüt ağırlık: 0,069 kg
- Yükseklik: 16,600 cm
- Uzunluk: 5,100 cm
- Genişlik: 10,000 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929001891158



Yayın tarihi: 2021-01-12
Sürüm: 0.651

© 2021 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com