

PHILIPS

Sijalka

LED

10 W (75 W)

E27

Hladna bela

8718696813751



Močna LED-osvetlitev z vrhunsko svetlobo

Philipsove LED-sijalke oddajajo hladno belo svetlobo, imajo izjemno dolgo življenjsko dobo in zagotavljajo znatne prihranke pri energiji. Sijalka s čisto in elegantno zasnovo idealno nadomešča matirane tradicionalne sijalke.

Visokokakovostna svetloba

- Hladna bela svetloba

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih sijalkah z žarilno nitko
- Svetloba takoj ob vklopu

Izberite sonaravno rešitev

- Sijalke z dolgo življenjsko dobo do 15 let
- Boljše za vašo denarnico in naš planet

Več kot samo osvetlitev

- Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo

Značilnosti

Hladna bela svetloba



Sijalka ima barvno temperaturo 4000 K, ki poskrbi za posebej hladno, svežo in jasno svetlobo.

Nadomešča standardne sijalke z žarilno nitko

Energijsko varčna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij je idealna okolju prijazna zamenjava za tradicionalno sijalko z žarilno nitko.

Takoj zasveti




Brez čakanja: Philipsove LED-sijalke takoj ob vklopu začnejo svetiti s polno svetilnostjo. Ko preklopite stikalo, je soba takoj dokončno osvetljena. Brez počasnega začetka delovanja ali čakanja.

Ocenjena povprečna življenjska doba je 15.000 ur



Z življenjsko dobo sijalk do 15.000 ur vam ne bo treba več tako pogosto menjevati sijalk, saj boste lahko uživali v popolni osvetlitvi tudi več kot 15 let.

Prihranijo do 80 % energije



Tehnologija LED porabi do 80 % manj energije v primerjavi s standardnimi sijalkami. Strošek nakupa se vam tako kmalu povrne, poleg tega pa vsako leto prihranite kar nekaj denarja. Hkrati tako pomagata tudi pri varovanju okolja.

Preprosta LED-sijalka za vsakdanjo uporabo



Philipsove LED-sijalke za vsakdanjo uporabo so popolne sijalke za osnovne potrebe osvetlitve. Zagotavljajo čudovito svetlobo in zanesljivo delovanje, ki ga pričakujete od LED-sijalke, po dostopni ceni.

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena svetilka
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 11 cm
- Teža: 0,067 kg
- Širina: 6 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 0.7
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6 SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 4000 K
- Svetla barva kategorije: Hladna bela
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 95 mA
- Učinkovitost: 105 lm/W

Priložena dokumentacija

- Družina proizvodov: Prevladujoči

Poraba energije

- Koefficient moči: >0.5
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 10 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): A+

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11 cm

Nazivne vrednosti

- Nazivni kot snopa: 200 stopinj
- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Nazivna moč: 10 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz



Datum izdaje: 2023-11-10
Različica: 0.442

© 2023 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com