

PHILIPS

Hehkulamppu
(himmennettävä)

LED

5,5 W (40 W)

E27

Lämmin valkoinen

Himmennettävä



8718696814017



Tyylikäs ulkonäkö

Tuttu muoto miellyttää silmää. Uusimman LED-tekniikan ansiosta lamput käyttävät 80 % vähemmän energiaa tavallisiin hehkulamppuihin verrattuna ja niiden käyttöikä on kymmenkertainen.

Laadukasta valoa

- Lue lisää valosta
- Aito, hehkulampunomainen, lämpimän valkoinen valo

Erinomainen vaihtoehto vanhoille lamppuillesi

- Muoto ja koko vastaavat vakiohehkulamppua

Valitse ympäristöystävällinen ratkaisu

- Pitkäkestoiset lamput – käyttöikä jopa 15 vuotta
- Säästä rahaa ja suojele ympäristöä

Enemmän kuin pelkkää valoa

- Himmennettävä
- Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

Kohokohdat

Lue lisää valosta



Väriämpötila: Valolla voi olla eri väriämpötiloja, jotka määritellään Kelvin-yksikköinä (K). Lamput, joilla on alhainen Kelvin-arvo, tuottavat lämmintä ja rauhoittavaa valoa, kun taas lamput, joilla on korkeampi Kelvin-arvo, tuottavat viileää ja virkistävämpää valoa. Värintoistokyky: Värintoistoindeksillä (CRI) kuvataan valonlähteen vaikutusta väreihin. Luonnonvalon CRI-arvo on 100. Philipsin LED-lamppujen CRI-arvo on aina vähintään 80, joten värit näyttävät aina aidoilta ja luonnollisilta.

Hehkulampunomainen lämpimän valkoinen



Lampun väriämpötila on 2700 K, joten se tuottaa lämmintä ja rauhoittavaa valoa. Tämä 2700 kelvinin valo sopii täydellisesti kotisi tunnelmavalaistukseen.

Korvaa vakiohehkulampun


Kauniin muotoilunsa ja tutun muotonsa ansiosta tämä energiaa säästävä LED-lamppu on täydellinen ja kestävä vaihtoehto perinteiselle hehkulampulle.

Käyttöikä keskimäärin 15 000 tuntia



Jopa 15 000 tunnin käyttöikä pidentää lamppujen vaihtoväliä, ja voit nauttia täydellisestä valaistusratkaisusta yli 15 vuotta.

Energiansäästö jopa 80 %



LED-tekniikka säästää rahaa ja jopa 80 % energiaa verrattuna vakiohehkulamppuihin. Niinpä se maksaa itsensä nopeasti takaisin ja säästää rahaa vuodesta toiseen. Samalla vähennät myös ympäristön kuormitusta.

Himmennettävä

Tätä lamppua voi käyttää useimpien himmentimien kanssa. Luo haluttu tunnelma lampulla, jota voi himmentää tasaisesti kymmeneen prosenttiin täydestä valotehosta. Valitse himmennettävyyssvertailutaulukosta tähän lamppuun sopivat himmentimet.

Vintage-tyyliä, modernia LED-tekniikkaa

LED Classic -lamput perustuvat tavalliseen LED-energiansäästötekniikkaan. Nyt saatavana on retrotyylinen lamppu, jossa huippumoderni tekniikka yhdistyy vintage-muotoiluun.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

- Himmennettävä: Kyllä
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: Ei-suunnattu lamppu
- Pistoke: E27
- Tekniikka: LED
- Lasin tyyppi: Läpinäkyvä

Polttimon mitat

- Korkeus: 14 cm
- Paino: 0,037 kg
- Leveys: 6,4 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 a
- Lumen-pysyvyysskerroin: 0.7
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6 SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 80
- Värilämpötila: 2700 K
- Valon väriluokka: Lämmin valkoinen
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 38 mA
- Tehokkuus: 85 lm/W

Pakkauksen tiedot

- Tuoteperhe: Perus LED

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.7
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 0,5 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): A+

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 14 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 5.5 W

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718696814017
- Nettopaino: 0,055 kg
- Bruttopaino: 0,091 kg
- Korkeus: 19,600 cm
- Pituus: 7,200 cm
- Leveys: 10,500 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929001895401

