

PHILIPS

Ljuskälla (dimbar)

LED

5 W (32 W)

E14

Flame

Dimring



8718696814093



Gjord för att synas

Vi presenterar den nya LED-lampserien Philips Vintage – en produktserie som påminner om traditionella glödlampor och som ger ditt hem en nostalgisk känsla.

Ljus av hög kvalitet

- Extra varmt ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar kronljusglödlampor i storlek och form
- Vintage-serien
- Sladd

Välj en hållbar lösning

- Ljuskällor med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Ljus är mer än belysning

- Vintagestil, modern LED-teknologi

Funktioner

Extra varmt ljus



Den här ljuskällan har en färgtemperatur på 2 000 K och ger en varm och rogivande atmosfär – perfekt för belysning i hemmet.

Ersätter kronljusglödlampor



Modern, energibesparande LED-kronljuslampa med vacker design och välbekanta mått – det perfekta hållbara alternativet till den traditionella kronljusglödlampan.

Vintage-serien

Philips Vintage-serien innehåller en mängd större former, ljusformer och bekanta designvarianter och passar fint in i alla hem.

Sladd


Philips-ljuskällorna fulländar inomhusbelysningen tillsammans med någon av Philips-sladdarna och ger hemmet en industriell känsla.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta lampor ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Sparar upp till 80 % energi



Med LED-tekniken sparar du upp till 80 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar ljuskällan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Modern LED-lampa i vintagestil

LED Classic bygger på standardiserad energieffektiv LED-teknologi. Nu kan du få en ljuskälla som innehåller den senaste teknologin och som liknar den klassiska glödlampans tidlösa design.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Ja
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktat klot
- Sockel: E14
- Teknologi: LED

Storlek

- Höjd: 8,5 cm
- Bredd: 4,5 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 0.7
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 20 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 2200 K
- Ljuseffektkategori: Flame
- Nominellt ljusflöde: 350 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 38 mA
- Effektivitet: 70 lm/W

Förpackningsinformation

- Produktfamilj: LED Classic

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.7
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 5 W
- Wattmotsvarighet: 32 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A+

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,3 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 350 lm
- Specifierad effekt: 5 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.547

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com