

# PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

LED

6,5 W (40 W)

E27

Blanc froid

Variation de l'intensité lumineuse



8718696815120



## Conçu pour être vu

Élégante et audacieuse, la nouvelle gamme d'ampoules LED Philips Modern Deco (à filament géant) offre une expérience d'éclairage nette et minimaliste qui accentue l'intérieur de votre maison.

### Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux
- Lumière blanche et froide

### Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard
- Cordon

### Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans
- Meilleur pour votre portefeuille et pour la planète

### La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne
- Gamme moderne

# Points forts

## LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

## Lumière blanche et froide



Cette ampoule a une température de couleur de 4 000 K. Elle produit une lumière froide, claire et vive.

## Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

## Cordon


Les ampoules Philips peuvent être combinées avec un cordon Philips pour compléter votre éclairage intérieur et créer une atmosphère industriel dans votre espace de vie.

## Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

## Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



La technologie LED permet d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année, tout en contribuant à la protection de l'environnement.

## Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

## Gamme moderne

La gamme Philips Modern est disponible dans un large éventail de formes, flammes ou autres, pour garantir une cohérence parfaite dans l'ensemble de votre espace.

# Caractéristiques

## Caractéristiques

- Intensité réglable: Oui
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Technologie: LED

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 27,3 cm
- Poids: 0,19 kg
- Largeur: 6,5 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20 000

### Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 270 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 840 | CCT of 4000K

### Divers

- EyeComfort: Oui

### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 45 mA
- Efficacité: 41 lm/W

### Informations figurant sur l'emballage

- Famille de produits: Décoratif, EyeComfort
- EAN: 8718696815120
- Code commercial: 871869681512000
- Titre du produit: LED giant 25W E27 T65 4000K smoky D

### Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6,5 W
- Puissance équivalente: 25 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): A

### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 27,3 cm

### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15 000 h
- Flux lumineux nominal: 270 lm
- Puissance nominale: 6.5 W

### Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696815120
- Poids net: 0,196 kg
- Poids brut: 0,260 kg
- Hauteur: 32,000 cm
- Longueur: 10,000 cm
- Largeur: 10,000 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929001903301



Date de publication:  
2023-11-08  
Version: 0.618

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)