



PHILIPS
LED
Foco (regulable)
7W (50W)
GU5.3
Blanco cálido
Regulación



8718696815526



Es lo que hay en el interior lo que marca la diferencia

Recambio perfecto para los focos halógenos

Elige una iluminación de alta calidad

- Verdadera luz blanca cálida de tipo incandescente
- Patrón del haz homogéneo

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a un reflector halógeno

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años
- Mejor para tu bolsillo y el planeta

Crea la iluminación adecuada para tu hogar

- Perfecta para iluminación de acento e iluminación general

PHILIPS

Luz más allá del concepto de iluminación

- Regulable

Luz LED cómoda que no cansa la vista

- Diseñados para tu confort visual

Destacados

Blanca cálida de tipo incandescente



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2700 K, lo que te ofrece un ambiente cálido y tranquilo, ideal para relajarse. Esta luz de 2700 K es perfecta para la iluminación doméstica.

Patrón del haz homogéneo



La lente óptica simple proporciona un haz de luz superior sin las sombras que normalmente aparecen en el borde de difusión del haz de luz, como ocurre con los focos halógenos tradicionales.

Sustituye a los focos halógenos




Con su forma atractiva y sus dimensiones familiares, este reflector LED de iluminación moderna resulta ideal para sustituir los reflectores halógenos tradicionales.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Hasta un 80% ahorro de energía



La tecnología LED ahorra hasta un 80 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Haz de luz 60° - foco



Este foco LED, que proporciona iluminación moderna con un amplio flujo luminoso habitual (60 grados), es adecuado tanto para la iluminación de acento como para la iluminación general. Se puede utilizar en luces empotradas y luminarias de luz de carril y resulta ideal para cocinas, iluminación de islas de cocina, salas de estar y comedores.

Regulable

Esta bombilla puede utilizarse con la mayoría de los reguladores para crear el ambiente deseado gracias a la atenuación suave hasta el 10 % del nivel de luz. Comprueba la tabla de regulación para asegurarte de que puedes utilizar tu regulador con esta bombilla.

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Foco direccional
- Portabombilla: GU5.3
- Tecnología: LED

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 45 mm
- Peso: 0,058 kg
- Anchura: 50,5 mm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 50.000

Características de la luz

- Ángulo de apertura: 36 °
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2700 K
- Categoría de color de luz: Blanco cálido
- Flujo lumínico nominal: 621 lm
- Tiempo de encendido: <0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60% de luz: 100 % de luz al instante

Otras características

- Corriente de la bombilla: 730 mA
- Contenido en mercurio: 0 mg
- Corriente de la bombilla: 88 lm/W

Consumo de energía

- Consumo de energía por 1000 horas: 8 kW
- Factor de potencia: 0.7
- Voltaje: 12 V
- Vataje: 7 W
- Equivalencia en vatios: 50 W
- Etiqueta de eficiencia energética: A+

Valores nominales

- Ángulo de apertura nominal: 36 °
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Intensidad nominal máxima: 1500 cd
- Potencia nominal: 7 W

Dimensiones y peso del embalaje

- Pieza SAP con código EAN/UPC: 8718696815526
- Embalaje con código EAN/UPC: 8718696815533
- Peso bruto SAP EAN (pieza): 0,071 kg
- Peso neto (pieza): 0,052 kg
- Altura SAP (pieza): 14,600 cm
- Longitud SAP (pieza): 5,200 cm
- Anchura SAP (pieza): 9,000 cm



Fecha de emisión:
2019-07-05
Versión: 0.359

© 2019 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com