

PHILIPS
LED
หลอดไฟ
8 วัตต์ (60 วัตต์)
ขั้ว E27
โทนแสงสีขาว / โทนแสงสี
เหลือง

8718696827352



ไฟหลอดเดียว สวิตช์ของคุณ การตั้งค่าความสว่างสามแบบ

เปลี่ยนบรรยากาศห้องของคุณให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณทำ ด้วยโคมไฟ Philips SceneSwitch LED คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าจากแสงสว่าง ไปเป็นแสงธรรมชาติ และแสงโทนอบอุ่น ด้วยสวิตช์ที่คุณมีอยู่แล้วเท่านั้น

สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น

- การตั้งค่าความสว่างสามแบบตั้งแต่ 2700 K จนถึง 2500 K และถึง 2200 K

เพลิดเพลินได้ง่ายๆ

- ไม่ต้องมีเครื่องหรือการติดตั้งอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติม

สว่างขึ้นในทันที

- สว่างขึ้นในทันที

ไฟ LED สบายตาที่ติดดวงตาของคุณ

- ออกแบบเพื่อความสบายต่อดวงตาของคุณ

PHILIPS

ไฮไลท์

การตั้งค่าความสว่างสามแบบ

แสงสว่างสามารถมีอุณหภูมิสีแตกต่างกัน โดยได้รับการระบุในหน่วยเคลวิน (K) หลอดไฟที่มีค่าเคลวินต่ำจะให้แสงอบอุ่น สบายๆ ในขณะที่หลอดไฟที่มีค่าเคลวินสูงจะให้แสงที่ให้พลังงานมากกว่า หลอดไฟ Scene Switch ใหม่เหล่านี้ช่วยให้คุณสลับจากแสงไฟทำงานไปยังแสงไฟธรรมชาติและไปจนถึงแสงหรี่ที่อบอุ่น ระดับแสงจะเปลี่ยนจาก 100% เป็น 40% และ 10% ตอนนี้คุณสามารถปรับแต่งห้องของคุณให้เหมาะกับความต้องการหรือปรับให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

ใช้งานได้ทันที



มอบความหลากหลายของบรรยากาศแสงไฟที่ยอดเยี่ยมโดยตรงจากกล่องเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและอารมณ์ของคุณ ความอัจฉริยะอยู่ในตัวหลอดไฟเอง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหรือการติดตั้งอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงแค่เปลี่ยนหลอดไฟของคุณด้วยหลอดไฟ Scene Switch นี้ แล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนระหว่างบรรยากาศต่างๆ เพียงกดปุ่มผนัง สวิตช์ของคุณที่มีอยู่ นับเป็นการลงทุนและการใช้ความพยายามที่น้อยที่สุดในการเพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายขั้นสูงสุด ตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนบรรยากาศได้อย่างง่ายดายให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณและสิ่งที่คุณกำลังทำในเวลา นั้นๆ

สว่างขึ้นในทันที

แสง LED ที่อ่อนโยนสบายตา



เห็นได้ชัดว่าแสงที่จ้าแสงตาสามารถทำให้ดวงตาเมื่อยล้า เมื่อแสงสว่างเกินไปจะทำให้คุณได้แสงจ้า แสงที่อ่อนเกินไปจะทำให้ไฟกระพริบ ตอนนี้คุณสามารถสร้างแสงสว่างให้กับโลกของคุณด้วยไฟ LED ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายตาและสร้างบรรยากาศอันสมบูรณ์แบบสำหรับบ้านของคุณ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ

- หนีแสงได้: ไม่มี
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: Frosted

ขนาดหลอดไฟ

- ความสูง: 111 mm
- ความกว้าง: 61 mm

ความทนทาน

- อายุการใช้งานเฉลี่ย (ที่ 2.7 ชม./วัน): 15 a
- ตัวแปรการบำรุงรักษาอุณหภูมิ: 0.7
- อายุการใช้งานสิ้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 100,000

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- มุมของลำแสง: 150 °
- ดัชนีความถูกต้องของสีของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 80
- การปรับอุณหภูมิสี: 6500/3000 K
- หมวดหมูสีของแสงไฟ: โทนแสงสีขาว / โทนแสงสีเหลือง
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 880 lm
- เวลาในการติดสว่าง: <0.5 s
- เวลาออร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: ส่องสว่างเต็มที่ได้ในทันที

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- EyeComfort: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ

- กระแสของหลอดไฟ: 78 mA
- ปริมาณปรอท: 0 mg

การใช้พลังงาน

- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.5
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 8 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- ฉลากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: 3 Tick

ค่าที่กำหนด

- มุมของลำแสงที่กำหนด: 150 °
- อัตราอายุการใช้งาน: 15,000 ชั่วโมง
- อัตราฟลักซ์การส่องสว่าง: 880 lm
- อัตรากำลัง: 8 W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- SAP EAN/UPC - ซี่□น: 8718696827352
- EAN/UPC - กรณี: 8718696827369
- SAP น้ำหนักสุทธิ EAN (ชั้น): 0.075 kg
- น้ำหนักสุทธิ (ชั้น): 0.050 kg
- ส่วนสูง SAP (ชั้น): 15.300 cm
- ความยาว SAP (ชั้น): 6.500 cm
- ความกว้าง SAP (ชั้น): 7.200 cm



วันที่ออก: 2019-06-23
เวอร์ชัน: 0.334

© 2019 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com