

PHILIPS

Bóng đèn

LED

7,5-2,5-1W-60W

Đui E27

Ánh sáng ban ngày mát mẻ

8718696827376



Một đèn. Một công tắc. Ba chế độ ánh sáng.

Thay đổi bầu không khí trong phòng phù hợp với hoạt động của bạn. Với đèn Philips SceneSwitch LED, bạn có thể dễ dàng thay đổi chế độ ánh sáng từ ánh sáng rực rỡ, đến ánh sáng tự nhiên và đến ánh sáng ấm cúng âm áp. Tất cả những gì bạn cần là một công tắc duy nhất.

Tạo không khí âm áp

- Ba chế độ ánh sáng từ 2700 K đến 2500 K đến 2200 K

Đèn chất lượng cao

- Được thiết kế để tạo ánh sáng dịu nhẹ

Ánh sáng vượt trội

- Không cần lắp đặt bổ sung hoặc thêm thiết bị điều chỉnh độ sáng
- Bật sáng tức thì

Những nét chính

Ba chế độ ánh sáng

Ánh sáng có thể có nhiệt độ màu sắc khác nhau, được đo bằng các đơn vị được gọi là Kelvin (K). Bóng đèn với giá trị Kelvin thấp cho ánh sáng ấm áp, ấm cúng, trong khi bóng đèn có giá trị Kelvin cao hơn cho ánh sáng rực rỡ hơn. Bóng đèn SceneSwitch mới cho phép bạn chuyển từ chiếu sáng theo chức năng sang ánh sáng tự nhiên và ấm cúng. Độ sáng có thể thay đổi từ 100% xuống 40% và 10%. Hiện giờ, bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh căn phòng của bạn cho nhiều hoạt động khác nhau hoặc điều chỉnh ánh sáng trong phòng phù hợp với tâm trạng của bạn.

Đèn LED sáng dịu, dễ chịu cho mắt



Dễ thấy ánh sáng mạnh có thể khiến bạn căng mỏi mắt. Ánh sáng quá sáng có thể làm bạn chói mắt. Ánh sáng quá yếu có thể gây hiện tượng nhấp nháy. Giờ đây, bạn có thể làm bừng sáng thế giới của mình bằng đèn LED với ánh sáng dịu và tạo bầu không khí hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn.

Cắm và phát



Không cần bộ điều chỉnh độ sáng hay bất kỳ lắp đặt thêm nào nữa. Không nên sử dụng bóng đèn này cùng với bộ điều chỉnh độ sáng. Nếu sử dụng kèm với bộ điều chỉnh độ sáng, hãy thiết lập lên độ sáng 100%.

Bật sáng tức thì

Các thông số

Đặc điểm

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng có ánh sáng tỏa tròn
- Ổ cắm: E27
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 11,1 cm
- Chiều rộng: 6,1 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 0.7
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 100.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 150 °
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Nhiệt độ màu: 6500 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng ban ngày mát mẻ
- Quang thông danh định: 806-380-140 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: Sáng hết công suất tức thì

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 70 mA

Thông tin đóng gói

- Dòng sản phẩm: SceneSwitch

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 7,5, 2,5, 1 W
- Công suất tương đương: 60 W
- Nhân tiết kiệm năng lượng (EEL): 3 Tick

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 11,1 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 150 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 806-380-140 lm
- Công suất định mức: 7.5-2.5-1 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8718696827376
- Trọng lượng thực: 0,050 kg
- Tổng trọng lượng: 0,075 kg
- Chiều cao: 15,300 cm
- Chiều dài: 6,500 cm
- Chiều rộng: 7,200 cm
- Mã số chất liệu (12NC): 929001906727



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.486

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com