

# PHILIPS

燈泡

LED

7.5-2.5-1W-60W

E27 燈座

晝光色

8718696827376



## 一個燈泡。切換開關即可有。三種照明設定。

配合您的所需，改變您房間的氛圍。有飛利浦 SceneSwitch LED 燈，您可輕鬆改變光線的設定，從明亮燈光、自然光，變為舒適的暖色光。只需使用您現有的開關即可。

### 營造溫馨氛圍

- 三種照明設定：2700 K、2500 K 及 2200 K

### 高品質照明

- 為您的眼睛舒適而設計

### 讓燈光超越照明

- 無需調光器或額外的安裝
- 立即亮起

# 產品特點

## 三種照明設定

光線有不同的色溫，以 Kelvin (K) 為單位來表示。Kelvin 值較低的燈泡會產生較溫馨的柔和光線，而 Kelvin 值較高的燈泡則提供較令人振奮的冷調光線。新的 SceneSwitch 燈泡讓您可以將照明的光線切換至自然光，甚至是舒適、溫暖的暖光。光線強度可從 100% 更改至 40%、10%，讓您輕鬆將房間配合您的活動和心情。

## 隨裝即用



不需要任何額外的安裝或調光開關。此款燈泡不適用於調光器。如果用於調光器，請將調光器設定為 100% 亮度。

## 不傷眼的柔和 LED



顯而易見的是，刺眼的照明容易讓眼睛感到疲勞。若是太亮，則會感到眩光。太柔和，則會感到閃爍。您可立即使用專為眼睛舒適而設計的 LED 來照亮居家環境，並建立舒適的氛圍。

## 立即亮起

# 規格

## 燈泡特性

- 可調光: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27
- 玻璃類型: 霧面

## 燈泡尺寸

- 高度: 11.1 cm
- 寬度: 6.1 cm

## 耐用

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 100,000

## 照明特性

- 光束角度: 150 °
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 6500 K
- 光色類別: 晝光色
- 額定光通量: 806-380-140 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特性

- 燈電流: 70 mA
- 汞成份: 0 mg

## 包裝資訊

- 產品系列: SceneSwitch

#### 耗電量

- 功率因數: 0.5
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 7.5, 2.5, 1 W
- 可替換白熾燈泡瓦數: 60 W

#### 額定值

- 額定光束角度: 150 °
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 806-380-140 lm
- 額定功率: 7.5-2.5-1 W

#### 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696827376
- 淨重: 0.050 kg
- 淨重: 0.075 kg
- 高度: 15.300 cm
- 長度: 6.500 cm
- 寬度: 7.200 cm
- 材料編號 (12NC): 929001906727
- 淨重: 0.050 kg



出版日期: 2020-07-02  
版本: 0.463

© 2020 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)