

PHILIPS

Capsulă

Halogen

35 W (50 W)

GY6.35

Alb cald



8718696827970



Lumină strălucitoare uimitoare

Becurile tip capsulă Halogen de la Philips oferă lumină de halogen clară, strălucitoare și care evidențiază calitățile corpului de iluminat. Toate produsele Halogen de la Philips sunt complet reglabile în intensitate.

Intensitate luminoasă reglabilă

- Reglarea intensității luminoase creează o atmosferă confortabilă

Creați o atmosferă confortabilă

- Lumină intensă, strălucitoare pentru a crea scenarii luminoase la domiciliu

Pornire instantanee

- Lumină instantanee la aprindere

Repere

Reglarea intensității luminoase creează atmosferă

Mai multe lumini într-o singură încăpere îi oferă acesteia un plus de vitalitate, deoarece evidențiază colțuri și laturi diferite. Prin reglarea intensității acestor lumini, puteți crea atmosfere de la confortabile până la vibrante.

Lumină intensă, strălucitoare

Halogenul transparent oferă o lumină strălucitoare, care creează reflexii minunate în zona pe care o luminează și umbre profunde în afara acesteia. Lămpile cu halogen de la Philips vă aduc camera la viață cu ajutorul efectelor de lumină decorative.

Lumină instantanee la apăsarea pe întrerupător

Camera se umple de lumină de la simpla apăsare a întrerupătorului. Nu există aprindere lentă sau așteptare, ci luminozitate instantanee.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Formă: Capsulă
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: GY6.35
- Tehnologie: Halogen
- Finisaj bec: Transparent

Dimensiunile becului

- Diametru: 12 mm
- Înălțime: 44 mm
- Lățime: 12 mm

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 2 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 0.85
- Durată de viață nominală: 3.000 ore
- Număr de cicluri de comutare: 12.000

Caracteristicile fotometrice

- Aplicație: Lumină strălucitoare
- Indice de redare a culorilor (IRC): 100
- Temperatură culoare: 3100 K
- Categorie culoare lumină: Alb cald
- Flux luminos nominal: 766 lm
- Timp de pornire: 0 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: Lumină instantanee s
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 3100 K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 21,9 lm/W
- Flux luminos: 766 lm

Putere

- Factor de putere (fracție): 1

Consum de energie

- Factor de putere: 1
- Tensiune: 12 V
- Putere: 36,0 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
- Consum de curent: 36 W

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 3.000 ore
- Flux luminos nominal: 766 lm
- Putere nominală: 36.0 W

Specificații tehnice

- Durata de viață a lămpilor: 2.000 ore
- Formă: Capsulă
- Coordonată cromatică Y: 0,402
- Coordonată cromatică X: 0,43
- Număr de înregistrare EPREL: 423258
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Da
- Baza elementului de fixare: GY6.35 | GY6.35

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514334915
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,01 kg
- Înălțime: 12,8 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 5,3 cm
- Număr material (12NC): 925723717106



Data apariției: 2023-12-27
Versiune: 0.618

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com