

PHILIPS

燈泡 (可調式)

LED

8W (50W)

E27

暖白光

調光



8718699593414



美觀的設計

全新 Philips LED Modern Deco 系列擁有簡約又吸睛的造型，其俐落與極簡的燈具外型，能襯托整體居家裝潢風格。

高品質照明

- 仿真白熾燈暖白光

選擇輕鬆更換您的舊燈泡

- 形狀和尺寸與標準白熾燈泡相似
- 線材

選擇永續型解決方案

- 燈泡使用壽命長達 15 年
- 省錢又環保

產品特點

仿白熾燈暖白光



此款燈泡的色溫為 2700K，帶來溫馨、寧靜的氣氛，完全的放鬆，是理想的家居照明設計

取代標準白熾燈

此款省電 LED 燈泡採用精美設計與常見的形狀，是永久取代傳統白熾燈泡的完美替代品。

線材


飛利浦燈泡可與任一種飛利浦線材搭配使用，不僅讓您的室內照明更臻完美，也為居住空間營造工業風格。

15,000 小時額定平均使用壽命



此款燈泡的使用壽命長達 15,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 15 年的完美照明解決方案。

最高可節省 80% 的能源



LED 技術比標準燈泡節省高達 80% 的能源。物超所值，年年為您節省支出。還有助於保護環境。

規格

燈泡特性

- 可調式: 是
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 插座: E27
- 技術: LED

燈泡尺寸

- 高度: 16.8 cm
- 重量: 0.166 kg
- 寬度: 12 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 開關次數: 20,000

照明特性

- 色彩一致性: 6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 2700 K
- 光色類別: 暖白光
- 額定光通量: 700 lm
- 開始時間: <0.5 s
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 52 mA
- 效率: 87 lm/W

包裝資訊

- 產品系列: LED 經典系列, EyeComfort

耗電量

- 功率因數: 0.7
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 8 W
- 等效瓦數: 50 W

產品尺寸與重量

- 長度: 16.8 cm

額定值

- 額定使用壽命: 15,000 h
- 額定光通量: 700 lm
- 額定功率: 8 W

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz

燈泡特性

- EAN/UPC - 產品: 8718699593414
- 高度: 16.8 cm
- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 燈電流: 52 mA
- 淨重: 0.084 kg
- 產品系列: LED 經典系列, EyeComfort
- 額定使用壽命: 15,000 h
- 預期用途: 室內
- 重量: 0.166 kg
- 光通維持率 (LMF): 0.7
- 色彩一致性: 6 SDCM
- 淨重: 0.186 kg
- 額定光通量: 700 lm
- 燈泡外型: 非指向性球型燈泡
- 寬度: 12 cm
- 演色性指數 (CRI): 80
- 高度: 19.600 cm
- 插座: E27
- 開關次數: 20,000
- 色溫: 2700 K
- 長度: 12.800 cm
- 功率因數: 0.7
- 額定功率: 8 W
- 技術: LED
- 光色類別: 暖白光
- 寬度: 12.800 cm
- 電壓: 220-240 V
- 額定光通量: 700 lm
- 材料編號 (12NC): 929001935401
- 瓦數: 8 W
- 長度: 16.8 cm
- 開始時間: <0.5 s
- 等效瓦數: 50 W
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮
- 頻率: 50-60 Hz



出版日期: 2022-06-15
版本: 0.651

© 2022 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com