

PHILIPS

Bombilla

LED

2,3 W (12 W)

E27

Llama



8718699593490

20W



Diseñadas para ser admiradas

Presentamos la nueva familia de lámparas LED Philips Vintage, una colección que recuerda a las tradicionales bombillas incandescentes. Destacan cuando se utilizan como elemento decorativo, ya que añaden un toque de nostalgia a su interior.

Luz de alta calidad

- Diseñados para tu confort visual
- Luz cálida

Elige una sustitución sencilla de las bombillas antiguas

- Forma y tamaño similar a las bombillas incandescentes estándar
- Gama vintage
- Cable

Elige una solución sostenible

- Bombillas de larga duración: hasta 15 años
- Mejor para tu bolsillo y el planeta

Luz más allá del concepto de iluminación

- Estilo vintage, tecnología LED moderna


Destacados

LED suaves que no dañan la vista



Los efectos de una iluminación agresiva en la vista son evidentes: si es demasiado intensa, deslumbra; si es demasiado suave, produce un efecto de parpadeo. Ahora puedes iluminar suavemente tu mundo con soluciones LED diseñadas para cuidar la vista y crear el ambiente perfecto en tu hogar.

Luz cálida



Este tipo de bombilla tiene una temperatura de color de 2000 K, lo que te ofrece un ambiente más íntimo y tranquilo. Ideal para la iluminación doméstica.

Sustituye lámparas incandescentes estándar

Con su forma habitual y atractiva, esta bombilla LED de bajo consumo es perfecta para sustituir bombillas incandescentes tradicionales.

Gama vintage

La colección Philips Vintage está disponible en una serie de formas grandes, velas y otros factores con formas familiares que encajan perfectamente en todo el espacio.

Cable

Las bombillas Philips se pueden utilizar en combinación con uno de los cables Philips para completar la iluminación interior y crear una atmósfera industrial en la sala de estar.

Vida útil media calculada en 15.000 horas



Con una vida útil de la bombilla de hasta 15.000 horas, evitarás las complicaciones de sustitución de las bombillas y disfrutarás de una solución de iluminación perfecta durante más de 15 años.

Hasta un 80% ahorro de energía



La tecnología LED ahorra hasta un 80 % de energía en comparación con una bombilla estándar. Es totalmente rentable, ahorra dinero año tras año y ayuda a proteger el medio ambiente.

Estilo vintage, LED moderno

Las bombillas LED Classic se basan en la tecnología LED de bajo consumo estándar. Ahora puedes disfrutar de una bombilla de estilo retro con tecnología de vanguardia combinada con un diseño vintage.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Forma: Otros
- Regulable: No
- Uso previsto: Interior
- Forma de la lámpara: Otro
- Casquillo: E27
- Tecnología: LED

Dimensiones de la bombilla

- Altura: 16,8 cm
- Peso: 0,123 kg
- Anchura: 12,7 cm

Duración

- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Temperatura del color: 2000 K
- Categoría de color de luz: Llama
- Flujo lumínico nominal: 120 lm
- Tiempo de encendido: 0.5 s
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante

Varios

- Comodidad para la vista: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 20 mA
- Eficiencia: 54 lm/W

Información del embalaje

- Familia de productos: EyeComfort

Consumo de energía

- Factor de potencia: 0.5
- Voltaje: 220-240 V
- Potencia: 2,3 W
- Potencia equivalente: 12 W

Dimensiones y peso del producto

- Longitud: 16,8 cm

Valores nominales

- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Flujo lumínico nominal: 125 lm
- Potencia nominal: 2.3 W

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 50-60 Hz

Características de la bombilla

- Forma: Otros
- Producto con código EAN/UPC: 8718699593490
- Altura: 16,8 cm
- Vida útil media (a 2,7 h/día): 15 a
- Corriente de la bombilla: 20 mA
- Peso neto: 0,110 kg
- Familia de productos: EyeComfort
- Vida útil especificada: 15.000 hora(s)
- Uso previsto: Interior
- Peso: 0,123 kg
- Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.7
- Consistencia del color: 6 SDCM
- Peso bruto: 0,195 kg
- Flujo lumínico nominal: 125 lm
- Forma de la lámpara: Otro
- Anchura: 12,7 cm
- Índice de reproducción cromática (IRC): 80
- Altura: 18,700 cm
- Casquillo: E27
- Número de ciclos de apagado y encendido: 20.000
- Temperatura del color: 2000 K
- Comodidad para la vista: Sí
- Longitud: 7,600 cm
- Factor de potencia: 0.5
- Potencia nominal: 2.3 W
- Tecnología: LED
- Categoría de color de luz: Llama
- Anchura: 18,200 cm
- Voltaje: 220-240 V
- Flujo lumínico nominal: 120 lm
- Número de material (12NC): 929001935501
- Potencia: 2,3 W
- Longitud: 16,8 cm
- Tiempo de encendido: 0.5 s
- Potencia equivalente: 12 W
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz: 100 % de luz al instante
- Frecuencia: 50-60 Hz



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.679

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com