

PHILIPS

Pirn

LED

2,3 W (12 W)

E27

Leek



8718699593490

20W



Loodud vaatamiseks

Tutvustades uut Philips Vintage LED-lambiperekonda, tuttavaid hõõglampe meenutavat kollektsiooni. Need tõusevad esile iseloomustava elemendina kasutamise korral, lisades interjööri nostalgiahõngu.

Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades
- Eriti soe valgus

Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus
- Vintage'i tootevalik
- Juhe

Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat
- Parem teie rahakoti ja terve planeedi jaoks

Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

Esiletõstetud tooted

Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

Eriti soe valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2000 K, mis tagab eriti rahuliku ja intiimsa atmosfääri. Täiuslik kodu valgustamiseks.

Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

Vintage'i tootevalik

Philips Vintage'i kollektsioon on saadaval hiigelsuurte kujude, küünalde ja muude tuttavate vormiteguritena, et tagada sujuv sobivus üle ruumi.

Juhe


Neid Philipsi lampe saab kasutada koos Philipsi juhtmega, et täiustada teie sisevalgustust ja tekitada eluruumis tööstuslik tunne.

Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

Energiasääst kuni 80%



Võrreldes tavalise pirniga säästate LED-tehnoloogiaga kuni 80% energiat. Seega tasub see ennast ära ja säästab igal aastal teie raha. Samuti aitab see keskkonda säästa.

Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

Spetsifikatsioon

Lambi omadused

- Kuju: Muu
- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Muu
- Pistikupesa: E27
- Tehnoloogia: LED

Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 16,8 cm
- Kaal: 0,123 kg
- Laius: 12,7 cm

Kestvus

- Keskmine kasutusiga (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 0.7
- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

Valgusti omadused

- Värviharmonia: 6 SDCM
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2000 K
- Valguse värvi kategooria: Leek
- Nominaalne valgustugevus: 120 lm
- Käivitusaeg: 0.5 s
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

Mitmesugust

- EyeComfort: Jah

Muud omadused

- Valgusti voolutugevus: 20 mA
- Jõudlus: 54 lm/W

Pakendi teave

- Tooteperikond: EyeComfort

Võimsustarve

- Võimsustegur: 0.5
- Pingeline: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 2,3 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 12 W

Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 16,8 cm

Nimiväärtused

- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Hinnanguline valgustugevus: 125 lm
- Nimivõimsus: 2.3 W

Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz

Lambi omadused

- Kuju: Muu
- EAN/UPC – toode: 8718699593490
- Kõrgus: 16,8 cm
- Keskmise kasutamisega (kasutamisel 2,7 tundi ööpäevas): 15 aastat
- Valgusti voolutugevus: 20 mA
- Kaal pakendita: 0,110 kg
- Tooteperikond: EyeComfort
- Hinnanguline tööiga: 15 000 tund(i)
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Kaal: 0,123 kg
- Valgustugevuse säilivuse tegur: 0.7
- Värviharmonia: 6 SDCM
- Brutokaal: 0,195 kg
- Hinnanguline valgustugevus: 125 lm
- Lambi kuju: Muu
- Laius: 12,7 cm
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Kõrgus: 18,700 cm
- Pistikupesa: E27
- Lülitustsüklite arv: 20 000
- Värvustemperatuur: 2000 K
- EyeComfort: Jah
- Pikkus: 7,600 cm
- Võimsustegur: 0.5
- Nimivõimsus: 2.3 W
- Tehnoloogia: LED
- Valguse värvi kategooria: Leek
- Laius: 18,200 cm
- Pingeline: 220–240 V
- Nominaalne valgustugevus: 120 lm
- Materjali number (12NC): 929001935501
- Aktiivvõimsus: 2,3 W
- Pikkus: 16,8 cm
- Käivitusaeg: 0.5 s
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 12 W
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Sagedus: 50–60 Hz



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.679

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com