

PHILIPS

Ampul (Dim edilebilir)

LED

5 W (40 W)

E27

Sıcak Beyaz

Dimleme



8718699593537



Dikkat çekici olması için tasarlandı

Şık ve cüretkar yeni Philips LED Modern Deco koleksiyonu, evinizin içini vurgulayan temiz ve minimalist bir aydınlatma deneyimi sağlar.

Yüksek kaliteli ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı
- Gerçek akkor benzeri sıcak beyaz ışık

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Standart akkor ampullerle benzer bir şekle ve boyuta sahiptir
- Kablo

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır
- Cüzdancınız ve gezegeniniz için daha iyi

Özellikler

Nazik LED'ler, gözü yormaz



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Akkor benzeri sıcak beyaz



Bu ampul, 2700 K renk sıcaklığına sahiptir ve size dinlenmek için ideal sıcak, sakin bir ortam yaratır. Bu 2700 K ışık, ev aydınlatma tasarımları için idealdir.

Standart akkorların yerine geçer

Göz alıcı tasarıma ve tanıdık biçime sahip, enerji tasarrufu sağlayan bu LED ampul, geleneksel akkor ampuller için sürdürülebilir ideal alternatiftir.

Kablo


Philips ampuller, iç mekan aydınlatmanızı tamamlamak ve yaşama alanınıza endüstriyel bir his vermek için Philips kablolarından biriyle birlikte kullanılabilir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

%80'e varan enerji tasarrufu



LED teknolojisi, standart ampulünüzle karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu sağlar. Böylece kendi masrafını çıkartır ve her yıl tasarruf etmenizi sağlar. Ayrıca çevreyi korumaya da yardımcı olur.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Şekil: Diğerleri
- Kısılabilir: Belirli kısma anahtarları ile
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Diğer
- Soket: E27
- Teknoloji: LED
- Cam türü: Şeffaf

Ampul boyutları

- Yükseklik: 14,2 cm
- Ağırlık: 0,094 kg
- Genişlik: 11,2 cm

Dayanıklılık

- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- lumen bakım faktörü: 0.7
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000

Işık özellikleri

- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz, Alev
- Nominal ışık akısı: 500 lm
- Başlama süresi: 0.5 s
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık

Çeşitli

- GözRahatlığı: Evet

Diğer özellikler

- Lamba akımı: 25 mA
- Verim: 100 lm/W

Ambalaj bilgileri

- Ürün ailesi: GözRahatlığı

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.8
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5 W
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Enerji Verimliliği Etiketleri (EEL): F

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 14,2 cm

Nominal değerler

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Nominal ışık akısı: 500 lm
- Nominal güç: 5 W

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ampul

- Renk tutarlılığı: 6

Ampul özellikleri

- Şekil: Diğerleri
- EAN/UPC - ürün: 8718699593537
- Yükseklik: 14,2 cm
- Ortalama ömür (2,7 sa/gün): 15 a
- Lamba akımı: 25 mA
- Net ağırlık: 0,096 kg
- Ürün ailesi: GözRahatlığı
- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Renk tutarlılığı: 6
- Kullanım amacı: İç mekan
- Ağırlık: 0,094 kg
- lumen bakım faktörü: 0.7
- Renk tutarlılığı: 6 SDCM
- Brüt ağırlık: 0,166 kg
- Nominal ışık akısı: 500 lm
- Lamba biçimi: Diğer
- Genişlik: 11,2 cm
- Renksel geriverim indeksi (CRI): 80
- Yükseklik: 17,200 cm
- Soket: E27
- Açma / kapama (anahtarlama) sayısı: 20.000
- Renk sıcaklığı: 2700 K
- GözRahatlığı: Evet
- Uzunluk: 13,200 cm
- Güç faktörü: 0.8
- Nominal güç: 5 W
- Teknoloji: LED
- Işık Renk Kategorisi: Sıcak Beyaz, Alev
- Genişlik: 18,200 cm
- Gerilim: 220-240 V
- Cam türü: Şeffaf
- Nominal ışık akısı: 500 lm
- Malzeme numarası (12NC): 929001935701
- Watt: 5 W
- Uzunluk: 14,2 cm
- Başlama süresi: 0.5 s
- Watt eşdeğeri: 40 W
- Isınma süresi - %60 ışık: Anında tam ışık
- Frekans: 50-60 Hz



Yayın tarihi: 2022-06-14
Sürüm: 0.627

© 2022 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com