

PHILIPS

Външен сензор

HUE

Безжична инсталация

Захранва се с батерии

Устойчивост на
метеорологичните условия

Автоматизира вашето
осветление



8718699625474



Автоматично включване на осветлението

Контролирайте външното си осветление автоматично със сензор за открити пространства Philips Hue. Поставете захранвания с батерии и напълно безжичен сензор навсякъде и просто се разходете наоколо, за да включите осветлението.

Лесно управление и комфорт

- Топло посрещане, всеки ден
- Изплашете неканените гости
- Автоматично включване на лампите, които искате да светят

Цялостно управление с мост/бридж Hue

- Необходим е Philips Hue преходник

Специално проектирани за вашите места навън

- Издръжлив на всякакви метеорологични условия
- Инсталира се за минути
- Поставете го там, където ги искате

Акценти

Топло посрещане, всеки ден



Усетете комфорта на светлините, които се включват автоматично, когато пристигнете у дома си. Извадете нещата си от колата, влезте в къщата си, всичко това е удобно с правилната светлина. Очаквайте приятели? Приветствайте ги със светлини, които се запалват постепенно, когато се приближават до входната врата.

Изплашете неканените гости



Благодарение на големия ъгъл за виждане и диапазона за откриване, сензорът за открито ще забележи всяко движение близо до дома ви. Той може директно да включи външното осветление, за да освети неканените гости. Можете да настроите светлините на вътрешното осветление да се включат, така че все едно сте въкъщи, дори когато не сте.

Автоматично включване на осветлението



Сензорът за открито автоматично включва светлините Philips Hue, когато някой минава навън, на открито и на закрито. Чрез свързването на сензора към мост/моста чрез приложението Philips Hue, можете да избирате кои светлини да се включват дори в дома ви. Също така изберете настройката за светлинните модели или светлината, която трябва да се включи. Интегрираният сензор за намаляване на светлината при зазоряване гарантира, че осветлението ви се включва само когато всъщност е тъмно, което ви помага да пестите енергия.

Необходим е Philips Hue мост



Свържете осветлението с мост, за да го контролирате от смартфон или от таблет чрез приложението Philips Hue. Или контролирайте осветителните тела за външна употреба Philips Hue чрез превключвателя за димиране Philips Hue за включване/изключване и функционалността за димиране.

Издръжлив на всякакви метеорологични условия



Този сензор за открити пространства на Philips Hue е специално проектиран за използване на открито и е преминал щателни изпитвания, гарантиращи неговата работа. Лампата е проектирана с IP54: тя е защитена срещу пръски от всякаква посока. Продуктът ще издържи на силни валежи и други метеорологични условия.

Инсталира се в рамките на една минута



Сензорът за открити пространства е лесен за монтиране и напълно безжичен. Така че нямате нужда от електротехник, който да го монтира. Просто разпакувайте сензора, настройте го в приложението и го монтирайте навсякъде, където желаете. Конфигурирането на сензора и настройването на дневната светлина и чувствителността към движението се извършват и чрез приложението Philips Hue.

Поставете го там, където ги искате

Комплектът е снабден с различни монтажни компоненти, така че да можете да го монтирате върху плоска стена или върху вътрешния или външния ъгъл на стена или на стълба. Можете също така да го монтирате на стълб или на улук. Така че е перфектен за вашия двор, около вратата, гаража

или за всяко място около къщата, където има значение.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: черно
- Материал: пластмаса

Параметри на околната среда

- Работна влажност: 5% <H<95% (без конденз)
- Работна температура: -20°C до 45°C

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Портативна: Не

Гаранция

- 2 години: Да

Размери и тегло на продукта

- Височина: 7,6 cm
- Дължина: 5,6 cm
- Нето тегло: 0,145 kg
- Ширина: 7,6 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Тип батерия: AA – правоъгълна батерия, мини

Ключът

- Съдържа батерии: 2 x AA
- IP рейтинг: IP54
- Минимален живот на батерията: 2 на
- Опции за монтиране: за стена
- Дълбочина на сензора: 56 mm
- Височина на сензора: 76 mm
- Ширина на сензора: 76 mm
- Възможност за софтуерно надграждане,: когато сте свързани към Hue Bridge

Какво се поддържа

- Приложение Philips Hue: IOS 13 и следващи версии, Android 8.0 и следващи версии
- Гласови асистенти: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (чрез Hue Bridge), Microsoft Cortana (чрез Hue Bridge)

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8718699625474
- Нето тегло: 0,145 kg
- Брутно тегло: 0,305 kg
- Височина: 16,500 cm
- Дължина: 7,500 cm
- Ширина: 17,600 cm
- Номер на материала (12NC): 929001975801



Дата на издаване:
2023-11-07
Версия: 0.1100

© 2023 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com