

PHILIPS

Outdoor sensor

Hue

Trådløs installation

Batteridrevet

Tåler udendørs brug

Automatiserer dit lys



8718699625474



Tænder automatisk lyset

Få fuld kontrol over din udendørsbelysning ved at tilføje en Philips Hue Outdoor sensor til dit Hue system. Sensoren er batteridrevet og trådløs og kan derfor monteres hvor som helst. Tænd lyset ved bare at gå forbi sensoren.

Nem styring og komfort

- En varm velkomst hver dag
- Skræm ubudne gæster væk
- Tænd automatisk det lys, du gerne vil have

Fuld styring fra din smartenhed med Hue Bridge

- Kræver en Philips Hue Bridge

Specielt designet til dine udendørsområder

- Bestandig over for alle vejrforhold.
- Installationen tager kun nogle få minutter
- Placer den, hvor du vil

Vigtigste nyheder

En varm velkomst hver dag



Oplev komforten ved, at belysningen tændes automatisk, når du kommer hjem. Tøm bilen, og gå nemt ind i huset takket være den praktiske udendørsbelysning. Får du gæster? Byd dem velkommen med lys, der langsomt tændes, når de nærmer sig fordøren.

Skræm ubudne gæster væk



Takket være den store synsvinkel og detektionsområdet registrerer udendørssensoren enhver bevægelse i nærheden af dit hjem og kan tænde udendørsbelysningen med det samme for at afskære ubudne gæster. Du kan vælge, at indendørsbelysningen skal tændes, så det ser ud, som om du er hjemme, selv når du ikke er det.

Tænd automatisk lyset



Udendørssensoren tænder automatisk din Philips Hue belysning, når nogen går forbi udendørs og indendørs. Ved at slutte sensoren til din Bridge via Philips Hue appen kan du vælge, hvilke lamper der skal tændes, selv inde i huset. Du kan også vælge det tema eller den lysindstilling, der skal anvendes. Den integrerede skumring til daggry-sensor sikrer, at lyset kun tændes, når det reelt er mørkt udenfor, så du sparer på strømmen.

Kræver en Philips Hue Bridge



Forbind dine Philips Hue lyskilder til en Bridge og betjen din belysning fra din smartphone eller tablet via Philips Hue appen. Eller betjen dine Philips Hue lyskilder med Philips Hues indendørs Hue Dimmer Switch, der kan bruges til at tænde, slukke og dæmpe lyset.

Beständig over for alt vejr



Denne Philips Hue udendørssensor er specielt designet til brug i udendørs miljøer og har gennemgået strenge tests for at sikre god ydelse. Denne lyskilde er designet med IP54: Den er beskyttet mod vandsprøjt fra alle retninger. Produktet kan modstå kraftige regnskyl og andre vejrforhold.

Hurtig installation



Udendørssensoren er trådløs og let at installere, så der er ikke behov for en elektriker. Du skal bare pakke sensoren ud, konfigurere den ved hjælp af appen og installere den, hvor du vil. Indstilling af dagslys- og bevægelsesfølsomhed foregår også via Philips Hue appen.

Placer den, hvor du vil

Sættet leveres med forskellige installationskomponenter, så du kan installere den på en lige væg, indvendigt eller udvendigt på hjørnet af en væg eller på en stander. Du kan også installere den på en stolpe eller et nedløbsrør. Det gør den perfekt til din forhave, rundt om døren, garagen eller

hvor som helst omkring huset, hvor den gør en forskel.

Specifikationer

Design og finish

- Farve: Sort
- Materiale: plast

Miljø

- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 % <H<95 % (danner ikke kondens)
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C

Ekstra funktioner/tilbehør medfølger

- Bærbar: Nej

Garanti

- 2 år: Ja

Produktmål og -vægt

- Højde: 7,6 cm
- Længde: 5,6 cm
- Nettovægt: 0,145 kg
- Bredde: 7,6 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Batteritype: AA batteri, mignon

Kontakten

- Batterier inkluderet: 2 x AA
- IP-klassificering: IP54
- Minimum batterilevetid: 2 år
- Monteringsmuligheder: Væg
- Sensorens dybde: 56 mm
- Sensorens højde: 76 mm
- Sensorens bredde: 76 mm
- Software kan opgraderes: med forbindelse til Hue bridge

Hvad er understøttet

- Philips Hue app: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)

Design og finish

- Farve: Sort
- Driftsmæssig luftfugtighed: 5 %
<H<95 % (danner ikke kondens)
- 2 år: Ja
- EAN/UPC – produkt: 8718699625474
- Garanti: 2 år
- Batterier inkluderet: 2 x AA
- Driftsmæssig temperatur: -20 °C til 45 °C
- Nettovægt: 0,145 kg
- Materiale: plast
- Bruttovægt: 0,305 kg
- Højde: 16,500 cm
- Højde: 7,6 cm
- IP-klassificering: IP54
- Længde: 7,500 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Længde: 5,6 cm
- Nettovægt: 0,145 kg
- Minimum batterilevetid: 2 år
- Philips Hue app: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Bredde: 7,6 cm
- Monteringsmuligheder: Væg
- Stemmestyring: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Via Hue Bridge), Microsoft Cortana (Via Hue Bridge)
- Sensorens dybde: 56 mm
- Sensorens højde: 76 mm
- Sensorens bredde: 76 mm
- Software kan opgraderes: med forbindelse til Hue bridge
- Batteritype: AA batteri, mignon
- Bærbar: Nej



Udgivelsesdato:
2023-11-07
Version: 0.1170

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com