



8718699625474



Automaatselt siselülituvad tuled

Reguleerige välisvalgusteid automaatselt Philips Hue õueanduriga. Paigaldage patareitoitel täiesti juhtmevaba andur ükskõik kuhu ja valgustite sisselülitamiseks lihtsalt kõndige mööda.

Lihtne ja mugav juhtimine

- Soe tervitus iga päev
- Peletage soovimatud külalised eemale
- Lülitage soovitud tuled automaatselt sisse

Täielik juhtimine nutiseadmest Hue sillaga

- Vajalik on Philips Hue sild

Kujustatud spetsiaalselt õue jaoks

- Vastupidav kõigile ilmastikutingimustele
- Paigaldamine vaid mõne minutiga
- Paigaldage soovitud kohta

Esiletõstetud tooted

Soe tervitus iga päev



Proovige mugavust, mida pakuvad teie koju jõudmisel automaatselt sisselülituvad valgustid. Laadige oma autost asju välja, sisenege majja – seda kõike välisvalgustite mugavuse abil. Kas teil tulevad sõbrad külla? Tervitage neid õrnalt süttivate valgustitega, kui nad esiukslele lähenevad.

Peletage soovimatud külalised eemale



Tänu suurele vaatenurgale ja tuvastusalale märkab õueandur teie kodu lähedal kõiki liikumisi. See saab teie välisvalgustid automaatselt sisse lülitada, et soovimatud külalised valgusega paljastada. Saate seada sisevalgustid sisse lülituma, et jätta mulje, nagu oleksite kodus, isegi kui te pole.

Lülitage tuled automaatselt sisse



Õueandur lülitab teie Philipsi Hue valgustid kellegi möödumisel automaatselt sisse, nii toas kui ka õues. Kui ühendate anduri rakenduse Philips Hue app kaudu sillaga, saate valida, isegi teie kodu sisevalgustite hulgast, millised tuled süttivad. Samuti saate valida käivitatava stseeni või valguse seadistuse. Integreeritud hämarikust koiduni andur tagab, et valgustid lülituvad sisse ainult siis, kui väljas on ka tegelikult pime, aidates teil säästa energiat.

Vajalik on Philips Hue sild



Ühendage Philips Hue valgustid sillaga, et juhtida neid Philips Hue rakendusega oma nutitelefoni või tahvelarvutist. Või juhtige oma Philipsi Hue valgusteid Philips Hue siseruumides asuva hämarduslülitiga, millega saab valgustit sisse ja välja lülitada ning hämardada.

Vastupidav igale ilmale



Philips Hue õueandur on loodud spetsiaalselt kasutamiseks väliskeskkondades ja on vastupidavuse tagamiseks läbinud põhjalikud katsed. Sellel valgustil on tase IP54, mis tähendab, et see on kaitstud mis tahes suunast tulevate veepritsmete eest. Toode talub tugevat vihmaseadust ja muid ilmastikutingimusi.

Paigaldamine vaid minutiga



Õueandurit on lihtne paigaldada ja see on täiesti juhtmevaba. Seega pole paigaldamiseks vaja kutsuda elektrikut. Lihtsalt pakkige andur lahti, seadistage see rakenduse kaudu ja paigaldage soovitud kohta. Anduri konfigureerimine ning päevavalguse ja liikumise tundlikkuse seadistamine toimub samuti rakenduse Philips Hue kaudu.

Paigaldage soovitud kohta

Komplektis on erinevad kinnitusvahendid, mis võimaldavad paigaldamist tasasele seinale või seina või samba sise- või välisnurka. Anduri saab paigaldada ka postile või vihmaveerennile. Seega sobib see ideaalselt teie esiaeda, ukse või garaaži juurde või mõnda teise tähtsasse kohta teie kodu ümber.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Materjal: plast

Keskkonnahoidlik

- Õhuniiskus töökeskkonnas: 5% <H<95% (mittekondenseeruv)
- Töötemperatuur: -20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Kaasaskantav: Ei

Garantii

- 2 aastat: Jah

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 7,6 cm
- Pikkus: 5,6 cm
- Kaal pakendita: 0,145 kg
- Laius: 7,6 cm

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Aku tüüp: AA – pulkpatarei, mignon

Lüliti

- Kaasas akud: 2 x AA
- IP-klass: IP54
- Minimaalne aku kestvus: 2 aastat
- Kinnitusvõimalused: seinale
- Anduri sügavus: 56 mm
- Anduri kõrgus: 76 mm
- Anduri laius: 76 mm
- Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga ühendatult

Toetatud süsteemid

- rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem, Android 8.0 ja uuem
- Hääleassistendid: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue silla kaudu), Microsoft Cortana (Hue silla kaudu)

Disain ja viimistlus

- Värvus: must
- Õhuniiskus töökeskkonnas: 5% <H<95% (mittekondenseeruv)
- 2 aastat: Jah
- EAN/UPC – toode: 8718699625474
- Garantii: 2 aastat
- Kaasas akud: 2 x AA
- Töötemperatuur: –20 °C...45 °C
- Kaal pakendita: 0,145 kg
- Materjal: plast
- Brutokaal: 0,305 kg
- Kõrgus: 16,500 cm
- Kõrgus: 7,6 cm
- IP-klass: IP54
- Pikkus: 7,500 cm
- Laius: 17,600 cm
- Pikkus: 5,6 cm
- Kaal pakendita: 0,145 kg
- Minimaalne aku kestvus: 2 aastat
- rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem, Android 8.0 ja uuem
- Laius: 7,6 cm
- Kinnitusvõimalused: seinale
- Hääleassistendid: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue silla kaudu), Microsoft Cortana (Hue silla kaudu)
- Anduri sügavus: 56 mm
- Anduri kõrgus: 76 mm
- Anduri laius: 76 mm
- Uuendatav tarkvara: Hue Bridge'iga ühendatult
- Aku tüüp: AA – pulkpatarei, mignon
- Kaasaskantav: Ei



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.1189

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com