

PHILIPS

Ulkotunnistin

Hue

Langaton asennus

Paristokäyttöinen

Säänkestävä

Automatisoi valaistuksesi



8718699625474



Valaistus kytkeytyy päälle automaattisesti

Tee ulkovalaistuksen ohjauksesta automaattista Philips Hue -ulkotunnistimella. Asenna paristokäyttöinen ja täysin langattomasti toimiva tunnistin minne tahansa – ja kävele sitten vain tunnistimen ohi, niin valot syttyvät.

Helppo ohjata ja miellyttävä

- Valot toivottavat sinut aina tervetulleeksi
- Säikäytä kutsumattomat vieraat tiehensä
- Kytke haluamasi valot päälle automaattisesti

Lisätoimintojen täydellinen hallinta älylaitteella Hue-sillan avulla

- Tarvitset Philips Hue -sillan

Suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön

- Säänkestävä rakenne
- Nopea asentaa
- Asenna haluamaasi paikkaan

Kohokohdat

Valot toivottavat sinut aina tervetulleeksi



Valot syttyvät automaattisesti, kun saavut kotiin. Pura tavarat autostasi ja astu kotiisi miellyttävän ulkovalaistuksen saattelemana. Odotatko ystäviä kylään? Toivota heidät tervetulleeksi asteittain syttyvillä valoilla, kun he astelevat kohti oveasi.

Säikäytä kutsumattomat vieraat tiehensä



Laajan kuvakulman ja havaintoalueen ansiosta Outdoor-tunnistin havaitsee kaiken liikkeen kotisi lähellä. Se voi paljastaa kutsumattomat vieraat hetkessä kytkemällä ulkovalot päälle. Voit myös määrittää sisävalot syttymään ja antaa näin vaikutelman siitä, että olisit kotona, vaikka olisit jossakin muualla.

Kytke valot päälle automaattisesti



Outdoor-tunnistin kytkee Philips Hue -valot päälle automaattisesti, kun joku kävelee sen ohi sisällä tai ulkona. Liittämällä tunnistimen Philips Hue app -sovelluksen kautta siltaan voit valita, mitkä valot kytkeytyvät päälle – niin ulkona kuin sisälläkin. Valitse myös, minkä valaistusvaihtoehdon tai -asetuksen haluat kytkeytyvän päälle. Integroidun päivänvalotunnistimen ansiosta valot syttyvät vasta pimeän tultua, mikä säästää sähköä.

Tarvitset Philips Hue -sillan



Liittämällä Philips Hue -valot siltaan voit säätää valojasi älypuhelimella tai tabletilla Philips Hue app -sovelluksen avulla. Voit myös sammuttaa ja sytyttää Philips Hue -valot, käyttää himmennystoimintoa Philips Hue -sisätilanhimentimen avulla.

Säänkestävä rakenne



Philips Hue Outdoor -tunnistin on suunniteltu käytettäväksi ulkona, ja sen suorituskyky on testattu vaativissa olosuhteissa. Tämän lampun luokitus on IP54, eli se on roiskevesisuojaattu ja kestää niin rankkasateet kuin muutkin sääolosuhteet.

Todella nopea asentaa



Outdoor-tunnistin on helppo asentaa, ja se toimii täysin langattomasti, joten asentamiseen ei tarvita sähkömiestä. Pura tunnistin pakkauksesta, ota se käyttöön sovelluksen kautta ja asenna se haluamaasi paikkaan. Myös tunnistimen asetukset sekä päivänvalotunnistimen ja liiketunnistimen herkkyys määritetään Philips Hue app -sovelluksen kautta.

Asenna haluamaasi paikkaan

Pakkaus sisältää erilaisia asennusosia, joiden avulla voit asentaa sen seinälle, tolppaan tai seinän sisä- tai ulkokulmaan. Se voidaan asentaa myös pylvääseen tai sadevesiputkeen. Näin ollen se soveltuu täydellisesti etupihalle, oven lähelle, autotalliin tai mihin tahansa sopivaan paikkaan talon lähellä.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Materiaali: muovi

Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Kannettava: ei

Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

Tuotteen mitat ja paino

- Korkeus: 7,6 cm
- Pituus: 5,6 cm
- Nettopaino: 0,145 kg
- Leveys: 7,6 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Akun/pariston tyyppi: AA-paristo

Kytkin

- Sisältää akut: 2 x AA
- IP-luokitus: IP54
- Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 a
- Kiinnitysvaihtoehdot: seinä
- Tunnistimen syvyys: 56 mm
- Tunnistimen korkeus: 76 mm
- Tunnistimen leveys: 76 mm
- Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: musta
- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H << 95 % (ei tiivistymistä)
- 2 vuotta: Kyllä
- EAN/UPC – tuote: 8718699625474
- Takuu: 2 vuotta
- Sisältää akut: 2 x AA
- Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C
- Nettopaino: 0,145 kg
- Materiaali: muovi
- Bruttopaino: 0,305 kg
- Korkeus: 16,500 cm
- Korkeus: 7,6 cm
- IP-luokitus: IP54
- Pituus: 7,500 cm
- Leveys: 17,600 cm
- Pituus: 5,6 cm
- Nettopaino: 0,145 kg
- Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 2 a
- Philips Hue -sovellus: iOS 13 ja uudempi, Android 8.0 ja uudempi
- Leveys: 7,6 cm
- Kiinnitysvaihtoehdot: seinä
- Ääniavustajat: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (Hue-sillan kautta), Microsoft Cortana (Hue-sillan kautta)
- Tunnistimen syvyys: 56 mm
- Tunnistimen korkeus: 76 mm
- Tunnistimen leveys: 76 mm
- Ohjelmisto päivitettävissä: liitettynä Hue-siltaan
- Akun/pariston tyyppi: AA-paristo
- Kannettava: ei



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.1170

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpimunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com