

PHILIPS

Sensore per esterni

Hue

Installazione wireless

Alimentazione a batteria

Impermeabile

Automatizza le luci



8718699625474



Accende automaticamente le luci

Controlla automaticamente le tue luci all'esterno con un sensore per esterni Philips Hue. Alimentato a batteria e completamente senza cavi, il sensore può essere posizionato ovunque, quindi ti basterà passarci davanti per attivare le luci.

Controllo facile e massima comodità

- Un caldo ambiente accogliente, tutti i giorni
- Spaventa gli ospiti indesiderati
- Accendi automaticamente le luci che vuoi

Pieno controllo dal tuo dispositivo smart con il bridge Hue

- Richiede un bridge Philips Hue

Concepito appositamente gli esterni

- Resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- Installato in pochi minuti
- Posizionalo dove vuoi tu

In evidenza

Un caldo ambiente accogliente, tutti i giorni



Vivi il confort delle luci che si accendono e spengono automaticamente quando arrivi a casa. Svuota la macchina ed entra in casa, il tutto con la comodità delle luci esterne. Aspetti degli amici? Accoglili con le luci che si accendono con eleganza mentre si avvicinano alla porta di casa.

Spaventa gli ospiti indesiderati



Grazie all'ampiezza del campo visivo e del raggio di rilevamento, il sensore esterno individuerà qualsiasi movimento vicino alla casa. Il sensore esterno può accendere direttamente le luci esterne per esporre gli ospiti indesiderati. Puoi impostare l'accensione delle luci interne per simulare la tua presenza in casa, anche quando non ci sei.

Accendi le luci automaticamente



Il sensore esterno accende le luci Philips Hue automaticamente al passaggio di qualcuno, all'esterno o all'interno. Connettendo il sensore al bridge tramite l'app Philips Hue, puoi scegliere quali luci accendere, anche dentro casa. Inoltre, puoi scegliere il scenario o le impostazioni luminose da attivare. Il sensore integrato di rilevamento della luce dal crepuscolo all'alba assicura l'accensione delle luci solo quando fuori è veramente buio, aiutandoti a risparmiare energia.

Richiede un bridge Philips Hue



Collega le luci Philips Hue al Bridge per poterle controllare dal tuo smartphone o tablet tramite l'app Philips Hue. Oppure controllale grazie al telecomando Dimmer Switch Philips Hue per accensione/spengimento e le funzioni di regolazione intensità.

Resistente a tutte le intemperie



Questo sensore esterno Philips Hue è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti esterni ed è stato sottoposto a test rigorosi per garantire le sue prestazioni. Questa lampada è progettata con IP54: è protetta dagli spruzzi provenienti da qualsiasi direzione. Il prodotto resisterà a forti piogge e altre condizioni atmosferiche.

Installato in un minuto



Il sensore esterno è facile da montare e completamente wireless, per cui non è necessario un elettricista per installarlo. Tutto quello che devi fare è rimuoverlo dalla confezione, configurarlo tramite l'app e installarlo dove vuoi. Anche la configurazione del sensore e l'impostazione della sensibilità alla luce diurna e al movimento si possono effettuare dall'app Philips Hue.

Posizionale dove vuoi tu

Il kit dispone di componenti di montaggio diversi, in modo da poterlo installare su una parete liscia o nell'angolo interno o esterno di un muro o montante. Puoi anche posizionarlo su un palo o su una grondaia. Questo lo rende perfetto per il giardino, l'ingresso, il garage o qualsiasi parte importante della casa.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: nero
- Materiale: plastica

Informazioni ambientali

- Umidità operativa: 5%<H<95% (non condensante)
- Temperatura operativa: Da -20 °C a 45 °C

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Portatile: No

Garanzia

- 2 anni: Sì

Dimensioni e peso del prodotto

- Altezza: 7,6 cm
- Lunghezza: 5,6 cm
- Peso netto: 0,145 kg
- Larghezza: 7,6 cm

Service

- Garanzia: 2 anni

Specifiche tecniche

- Tipo di batteria: AA con tacche, mignon

Interruttore

- Batterie incluse: 2 x AA
- Classe IP: IP54
- Durata minima della batteria: 2 a
- Opzioni di montaggio: parete
- Profondità del sensore: 56 mm
- Altezza del sensore: 76 mm
- Larghezza del sensore: 76 mm
- Software aggiornabile: se connesso al bridge Hue

Sistema operativo supportato

- App Philips Hue: IOS 13 e versioni successive, Android 8.0 e versioni successive
- Assistenti vocali: Amazon Alexa, Assistente Google, Apple HomeKit (tramite Hue Bridge), Microsoft Cortana (tramite Hue Bridge)

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699625474
- Peso netto: 0,145 kg
- Peso lordo: 0,305 kg
- Altezza: 16,500 cm
- Lunghezza: 7,500 cm
- Larghezza: 17,600 cm
- Numero del materiale (12NC): 929001975801



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.1090

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.