

PHILIPS

Ārpustelpu sensors

Hue

Bezvadu uzstādīšana

Darbināms ar baterijām

Noturība pret laika apstākļu
ietekmi

Automatizē gaismekļus



8718699625474



Automātiski ieslēdz gaismekļus

Kontrolējiet āra gaismekļus automātiski, iekļaujot savā sistēmā Philips Hue āra sensoru. Novietojiet ar baterijām darbināmo, pilnībā bezvadu sensoru jebkurā vietā — pēc tam vienkārši ejiet tiem garām, lai aktivizētu gaismekļus.

Vienkārša vadība un komforts

- Silta sagaidīšana katru dienu
- Aizbiedējiet nevēlamus viesus
- Automātiski ieslēdz gaismas, kuras vēlaties

Pilnīga kontrole no viedierīces ar Hue bridge vadības paneli

- Nepieciešams Philips Hue tilts

Konstruēts speciāli jūsu pagalmam

- Izturīgs pret jebkādu laikapstākļu iedarbību
- Uztādāms minūšu laikā
- Novietojiet sev vēlamajā vietā

Izceltie produkti

Silta sagaidīšana katru dienu



Izbaudiet komfortu, ko sniedz lampas, kas automātiski ieslēdzas, kad jūs sasniedzat mājas. Izņemiet mantas no automobiļa un ieejiet mājā ar ērtību, ko sniedz jūsu āra apgaismojums. Ielūdzāt ciemos draugus? Sagaidiet viņus, gaismām liegi ieslēdzoties, kad tie pienāk pie ieejas durvīm.

Aizbiedējiet nevēlamus viesus



Pateicoties platam skata leņķim un uztveršanas diapazonam, āra sensors pamanīs katru kustību jūsu mājas tuvumā. Tas var nekavējoties ieslēgt jūsu āra apgaismojumu un nevēlamos viesus atstāt neaizsargātus gaismā. Jūs varat iestatīt iekštelpu apgaismojumu, lai tas ieslēgtos, un izskatītos, ka jūs esat mājās, lai arī patiesībā neesat.

Automātiski ieslēdz gaismas



Āra sensors automātiski ieslēdz jūsu Philips Hue gaismekļus, kad kāds iet garām iekštelpās vai ārā. Pievienojot sensoru pie tilta ar Philips Hue app, jūs varat izvēlēties, kuri gaismekļi ieslēgsies, pat mājas iekšienē. Tāpat varat izvēlēties vietu vai gaismas iestatījumu, kas tiks aktivizēts. Integrētais "no ausmas līdz rietam" sensors nodrošinās, ka gaisma ieslēgsies tikai tad, kad ārā patiešām ir tumšs, palīdzot taupīt elektroenerģiju.

Nepieciešams Philips Hue tilts



Savienojiet Philips Hue gaismekļus ar Bridge vadības paneli, lai vadītu apgaismojumu no viedtālruna vai planšetdatora, izmantojot Philips Hue app lietotni. Vai vadiet Philips Hue gaismekļus ar Philips Hue gaismmaiņa iekštelpu slēdzi ieslēgšanai/izslēgšanai un apgaismojuma aptumšošanai.

Izturīgs pret jebkādiem laikapstākļiem



Šis Philips Hue āra sensors ir īpaši izstrādāts lietošanai ārvidē, un tam ir veiktas rūpīgas pārbaudes, lai nodrošinātu veiktspēju. Šī lampa izgatavota ar IP54: tā ir pasargāta pret ūdens šļakstiem, kas nāk no jebkura virziena. Produkts izturēs spēcīgas lietusgāzes un citus laikapstākļus.

Uzstādāms minūtes laikā



Āra sensoru var viegli pielikt, un tas ir pilnībā bez vadiem. Tāpēc jums nevajag elektriķi, lai to uzstādītu. Vienkārši izsaiņojiet sensoru, iestatiet to ar lietotnes palīdzību un uzstādiet, kur vien vēlaties. Sensora konfigurēšana, kā arī dienas gaismas un kustību jutīguma iestatīšana arī ir paveicama ar lietotni Philips Hue app.

Novietojiet sev vēlamajā vietā

Komplektā ietilpst dažādi pielikšanas komponenti, tādēļ varat pielikt to gludai sienai, sienas iekšējam vai ārējam stūrim vai stabam. Jūs to varat pielikt arī mastam vai notekcaurulei. Tādēļ tas ir perfekti piemērots jūsu mājas priekšā, pie durvīm, garāžai vai jebkurai nozīmīgai jūsu mājas vietai.

Specifikācijas

Dizains un apdare

- Krāsa: melns
- Materiāls: plastmasa

Vide

- Mitrums: 5 % <H<95 % (bez kondensācijas)
- Temperatūra: no -20 °C līdz 45 °C

Komplektā iekļauta papildu funkcija/piederums

- Portatīvs: Nē

Garantija

- 2 gadi: Jā

Produkta izmēri un svars

- Augstums: 7,6 cm
- Garums: 5,6 cm
- Neto svars: 0,145 kg
- Platums: 7,6 cm

Serviss

- Garantija: 2 gadi

Tehniskā specifikācija

- Baterijas tips: AA – pirkstīnbaterija

Slēdzis

- Baterijas iekļautas: 2 x AA
- IP novērtējums: IP54
- Minimālais baterijas kalpošanas laiks: 2 gads(-i)
- Uzstādīšanas iespējas: siena
- Sensora dziļums: 56 mm
- Sensora augstums: 76 mm
- Sensora platums: 76 mm
- Jaunināma programmatūra: savienojot ar Hue Bridge

Kas tiek atbalstīts

- Philips Hue App: Android 13 un jaunākas versijas, Android 8.0 un jaunākas versijas
- Balss asistenti: Amazon Alexa, Google palīgs, Apple HomeKit (izmantojot Hue Bridge), Microsoft Cortana (izmantojot Hue Bridge)

Dizains un apdare

- Krāsa: melns
- Mitrums: 5 % <H<95 % (bez kondensācijas)
- 2 gadi: Jā
- EAN/UPC – izstrādājums: 8718699625474
- Garantija: 2 gadi
- Baterijas iekļautas: 2 x AA
- Temperatūra: no –20 °C līdz 45 °C
- Neto svars: 0,145 kg
- Materiāls: plastmasa
- Bruto svars: 0,305 kg
- Augstums: 16,500 cm
- Augstums: 7,6 cm
- IP novērtējums: IP54
- Garums: 7,500 cm
- Platums: 17,600 cm
- Garums: 5,6 cm
- Neto svars: 0,145 kg
- Minimālais baterijas kalpošanas laiks: 2 gads(-i)
- Philips Hue App: Android 13 un jaunākas versijas, Android 8.0 un jaunākas versijas
- Platums: 7,6 cm
- Uztādīšanas iespējas: siena
- Balss asistenti: Amazon Alexa, Google palīgs, Apple HomeKit (izmantojot Hue Bridge), Microsoft Cortana (izmantojot Hue Bridge)
- Sensora dziļums: 56 mm
- Sensora augstums: 76 mm
- Sensora platums: 76 mm
- Jaunināma programmatūra: savienojot ar Hue Bridge
- Baterijas tips: AA – pirkstīnbaterija
- Portatīvs: Nē



Izlaides datums:
2023-11-09
Versija: 0.1189

© 2023 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, palaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

www.lighting.philips.com