

PHILIPS

Buitensensor

Hue

Draadloze installatie

Werkt op batterijen

Weerbestendig

Automatiseert je verlichting



8718699625474



Verlichting wordt automatisch ingeschakeld

Bedien je buitenlampen automatisch met een Philips Hue buitensensor. De sensor werkt op batterijen en is volledig draadloos, dus je kunt hem overal aanbrengen. Zodra je er langsloopt, gaan je lampen aan.

Eenvoudige bediening en comfort

- Elke dag een warm welkom
- Schrik ongewenste gasten af
- Schakel automatisch de lampen in die jij wilt

Volledige bediening via smartphone of tablet met de Hue Bridge

- Philips Hue Bridge vereist

Speciaal ontworpen voor buiten

- Bestand tegen alle weersomstandigheden
- Binnen enkele minuten klaar voor gebruik
- Plaats de sensor waar je maar wilt

Kenmerken

Elke dag een warm welkom



Wat is er fijner dan lampen die automatisch aangaan wanneer je thuiskomt? Ervaar het gemak van buitenverlichting, of je nu je spullen uit de auto haalt of je huis binnengaat. Komen er vrienden op bezoek? Geef ze een warm welkom met lampen die zacht gaan branden wanneer je gasten de voordeur bereiken.

Schrik ongewenste gasten af



Dankzij de brede kijkhoek en het ruime detectiebereik merkt de buitensensor elke beweging rondom je huis. De sensor schakelt meteen je buitenlampen in om ongewenste gasten af te schrikken. Je kunt ook instellen dat de lampen in huis aangaan, zodat het lijkt alsof je thuis bent, ook als dat niet zo is.

Schakel automatisch lampen in



Wanneer er iemand langs de buitensensor loopt, worden automatisch je Philips Hue lampen ingeschakeld, zowel binnen als buiten. Door de sensor via de Philips Hue app met je Hue Bridge te verbinden, kun je zelf aangeven welke lampen aangaan, zelfs in huis. Kies ook de scène of lichtinstelling die je wilt activeren. De ingebouwde schemersensor zorgt dat je lichten alleen aangaan wanneer het buiten echt donker is en helpt je zo energie te besparen.

Philips Hue Bridge vereist



Verbind je Philips Hue lampen met de Hue Bridge en bedien ze via de Philips Hue app op je smartphone of tablet. Je kunt je Philips Hue lampen ook in- en uitschakelen of dimmen met de Philips Hue dimmer switch.

Bestand tegen elk weer



Deze Philips Hue buitensensor is speciaal ontworpen voor gebruik buitenshuis en is daar uitvoerig op getest. Deze lamp heeft de classificatie IP54 en is beschermd tegen opspattend water uit alle richtingen. Zware regenval en andere weersomstandigheden zijn dus geen probleem.

Gemakkelijke installatie



De buitensensor is eenvoudig te installeren en volledig draadloos. Je hebt er dus geen elektricien voor nodig. Haal de sensor uit de verpakking, stel hem in via de app en plaats hem waar je maar wilt. In de Philips Hue app kun je ook de sensor configureren en de gevoeligheid voor daglicht en beweging instellen.

Plaats de sensor waar je maar wilt

Met de diverse meegeleverde installatieonderdelen, kun je de sensor op een gladde muur of in de binnen- of buitenhoek van een muur of pilaar plaatsen. Of je kunt hem aan een paal of regenpijp bevestigen. Perfect voor je voortuin, om de hoek van de deur, de garage of elke andere plek in en

rondom huis waar je de sensor wilt gebruiken.

Specificaties

Design en afwerking

- Kleur: zwart
- Materiaal: kunststof

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Draagbaar: Nee

Garantie

- 2 jaar: Ja

Afmetingen en gewicht van product

- Hoogte: 7,6 cm
- Lengte: 5,6 cm
- Nettogewicht: 0,145 kg
- Breedte: 7,6 cm

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Batterijtype: AA – staafbatterij, penlight

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 2 x AA
- IP-waarde: IP54
- Minimale levensduur batterij: 2 jaar
- Montagemogelijkheden: muur
- Sensordiepte: 56 mm
- Hoogte sensor: 76 mm
- Breedte sensor: 76 mm
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue Bridge

Design en afwerking

- Kleur: zwart
- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- 2 jaar: Ja
- EAN/UPC – product: 8718699625474
- Garantie: 2 jaar
- Inclusief batterijen: 2 x AA
- Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C
- Nettogewicht: 0,145 kg
- Materiaal: kunststof
- Bruto gewicht: 0,305 kg
- Hoogte: 16,500 cm
- Hoogte: 7,6 cm
- IP-waarde: IP54
- Lengte: 7,500 cm
- Breedte: 17,600 cm
- Lengte: 5,6 cm
- Nettogewicht: 0,145 kg
- Minimale levensduur batterij: 2 jaar
- Philips Hue app: iOS 13 en hoger, Android 8.0 en hoger
- Breedte: 7,6 cm
- Montagemogelijkheden: muur
- Spraakassistenten: Amazon Alexa, Google Assistent, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Sensordiepte: 56 mm
- Hoogte sensor: 76 mm
- Breedte sensor: 76 mm
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue Bridge
- Batterijtype: AA – staafbatterij, penlight
- Draagbaar: Nee



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.1174

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com