

PHILIPS

Utendørssensor

Hue

Trådløs installasjon

Batteridrevet

Værbestandig

Automatiser lysene dine



8718699625474



Slår lysene automatisk

Styr belysningen utendørs automatisk med en Philips Hue utendørssensor. Sett den batteridrevne sensoren og helt trådløse sensoren hvor som helst – og så trenger du bare å gå forbi for å slå på lysene.

Enkel styring og god komfort

- En varm velkomst hver eneste dag
- Hold ubudne gjester vekk
- Slå automatisk på de lysene du ønsker

Hue-broen gjør at du har full kontroll fra mobil og nettbrett

- Krever en Philips Hue Bridge

Spesialdesignet for utendørs områder

- Tåler alle værforhold
- Installert i løpet av få minutter
- Plasser den der du vil ha den

Høydepunkter

En varm velkomst hver eneste dag



Opplev komforten av at lysene slår seg på automatisk når du kommer hjem. Du kan f.eks. pakke ut av bilen din og gå inn i huset uten å skulle gå og slå på lyset. Venter du besøk? Ønsk dem velkommen med lys som gradvis slår seg på når de nærmer seg inngangsdøren.

Skrem bort uvedkomne



Takket være den store synsvinkelen og det store deteksjonsområdet vil utendørssensoren oppdage enhver bevegelse i nærheten av hjemmet ditt. Det kan automatisk slå på utendørslysene dine for å lyse opp ubudne gjester. Du kan programmere innendørslysene til å slå seg på slik at det ser ut til at du er hjemme, også når du ikke er det.

Slå på lysene automatisk



Utendørssensoren slår på Philips Hue-lysene automatisk når noen går forbi, ute eller inne. Ved å koble sensoren til broen din via Philips Hue-appen, kan du velge hvilke lys som skal slås på, også inne i selve huset. Velg også scenen eller lysinnstillingen som skal brukes. Den integrerte dagslyssensoren sørger for at lysene bare slås på når det faktisk er mørkt ute, slik at du kan spare energi.

Krever en Philips Hue-bro



Koble Philips Hue-lyspærene til bridge for å styre lysene fra smarttelefonen eller nettbrettet via Philips Hue-appen. Eller styr Philips Hue-lyskildene med Philips Hue-dimmeren, som kan brukes til å slå av/på og dimmefunksjonalitet.

Tåler alle typer vær



Denne utendørssensoren fra Philips Hue er spesielt utformet for fuktige utendørsmiljøer og har gjennomgått omfattende testing for å sikre ytelsen. Denne lampen er utformet med IP54: noe som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Produktet tåler kraftig nedbør og andre værforhold.

Lynrask installasjon



Utendørssensoren er enkel å montere og helt trådløs. Du trenger ikke en elektriker. Pakk ut sensoren, Sett den opp via appen og installer den der du ønsker. Konfigurering av dagslys og bevegelsesfølsomhet gjøres også via Philips Hue-appen.

Plasser den der du vil ha den

Utstyrspakken kommer med forskjellige monteringskomponenter, slik at du kan montere den på en flat vegg, eller på det indre eller ytre hjørnet av en vegg eller stolpe. Du kan også montere den på en p le eller avl psr r. Den passer derfor til   montere foran huset, i n rheten av d ren, garasjen eller et

sted rundt huset som du opplever som viktig.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- F rge: svart
- Materiale: plast

Milj et

- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- Driftstemperatur: -20  C til 45  C

Ekstra funksjon/tilbeh r f lger med.

- B rbar: Nei

Garanti

- 2  r: Ja

M l og vekt p  produktet

- H yde: 7,6 cm
- Lengde: 5,6 cm
- Nettov kt: 0,145 kg
- Bredde: 7,6 cm

Service

- Garanti: To  r

Tekniske spesifikasjoner

- Batteritype: AA – batteri

Bryteren

- Batterier f lger med: 2 x AA
- IP-klasse: IP54
- Batteriets levetid er p  minimum: 2  r
- Monteringsalternativer: vegg
- Dybde for sensor: 56 mm
- Sensorh yde: 76 mm
- Sensorbredde: 76 mm
- Programvareoppgraderbar: n r den er koblet til Hue bridge

Hva st ttes

- Philips Hue-appen: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Design og utseende

- Farge: svart
- Maks fuktighet ved drift: 5 % <H<95 % (ikke kondenserende)
- 2 år: Ja
- EAN/UPC – produkt: 8718699625474
- Garanti: To år
- Batterier følger med: 2 x AA
- Driftstemperatur: -20 °C til 45 °C
- Nettovekt: 0,145 kg
- Materiale: plast
- Bruttovekt: 0,305 kg
- Høyde: 16,500 cm
- Høyde: 7,6 cm
- IP-klasse: IP54
- Lengde: 7,500 cm
- Bredde: 17,600 cm
- Lengde: 5,6 cm
- Nettovekt: 0,145 kg
- Batteriets levetid er på minimum: 2 et
- Philips Hue-appen: IOS 13 og nyere, Android 8.0 og nyere
- Bredde: 7,6 cm
- Monteringsalternativer: vegg
- Stemmeassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Dybde for sensor: 56 mm
- Sensorhøyde: 76 mm
- Sensorbredde: 76 mm
- Programvareoppgraderbar: når den er koblet til Hue bridge
- Batteritype: AA – batteri
- Bærbar: Nei



Utgivelsesdato:
2023-11-09
Versjon: 0.1174

© 2023 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com