

PHILIPS

Czujnik zewnętrzny

Hue

Montaż bezprzewodowy

Zasilanie bateryjne

Odporność na trudne warunki pogodowe

Automatyzacja oświetlenia



8718699625474



Automatyczne włączanie świateł

Dodaj zewnętrzny czujnik do systemu Philips Hue, aby automatycznie kontrolować oświetlenie zewnętrzne. Czujnik można umieścić w dowolnym miejscu, jest on zasilany z baterii i całkowicie bezprzewodowy. Światła włączą się automatycznie po wykryciu ruchu.

Łatwość i wygoda obsługi

- Ciepłe powitanie każdego dnia
- Odstraszyć niepożądanych gości
- Automatycznie włączaj wybrane światła

Pełna kontrola zdalna kontrola dzięki mostkowi Hue

- Wymaga mostka Philips Hue

Zaprojektowane specjalnie do Twojego ogrodu

- Produkt odporny na wszystkie warunki pogodowe
- Montaż w ciągu minut
- Umieść czujnik gdzie chcesz

Zalety

Ciepłe powitanie każdego dnia



Korzystaj z wygody, którą oferują światła automatycznie włączające się, gdy wchodzisz do domu i wyłączające się, gdy go opuszczasz. Rozładuj samochód i wejdź do domu przy odpowiednim oświetleniu zewnętrznym. Odwiedzają Cię znajomi? Przywitaj ich światłami zapalającymi się łagodnie, gdy będą podchodzili do drzwi frontowych.

Odstrasza niepożądanych gości



Dzięki szerokiemu kątowni widzenia i dużemu zasięgowi wykrywania czujnik zewnętrzny wykryje każdy ruch w pobliżu domu. Może bezpośrednio włączać światła zewnętrzne, aby oświetlić niepożądanych gości. Światła wewnętrzne możesz ustawić tak, aby zapalały się, stwarzając wrażenie Twojej obecności w domu.

Automatycznie włączaj światła



Czujnik zewnętrzny włącza światła Philips Hue automatycznie, gdy ktoś przechodzi na zewnątrz czy wewnątrz. Podłączając czujnik do mostka za pośrednictwem aplikacji Philips Hue, uzyskujesz możliwość określania, które światła będą włączane, również wewnątrz domu. Możesz wybrać również uaktywnianą scenę lub ustawienie oświetlenia. Zintegrowany czujnik zmierzchu i świtu zapewnia włączanie światła tylko wtedy, gdy jest faktycznie ciemno, pomagając uzyskać oszczędność energii.

Wymaga mostka Philips Hue



Podłącz swoje lampy ogrodowe do mostka Philips Hue i steruj swoim oświetleniem zdalnie (za pomocą aplikacji mobilnej, przenośnych sterowników i regulatorów światła czy głosowo).

Produkt odporny na wszystkie warunki pogodowe



Czujnik zewnętrzny Philips Hue został specjalnie zaprojektowany pod kątem wilgotnych miejsc i przeszedł rygorystyczne testy, które potwierdziły jego właściwości. Klasyfikacja IP54 oznacza odporność na bryzganie wody z dowolnego kierunku. Produkt wytrzyma działanie silnego deszczu i innych warunków pogodowych.

Montaż w ciągu minuty



Czujnik zewnętrzny jest łatwy w montażu i całkowicie bezprzewodowy. Dzięki temu do jego montażu nie trzeba wzywać elektryka. Wystarczy rozpakować czujnik, skonfigurować go za pomocą aplikacji i zamontować w wybranym miejscu. Również konfiguracja czujnika i ustawianie czułości na światło dzienne oraz ruch są wykonywane za pomocą aplikacji Philips Hue.

Umieść czujnik gdzie chcesz

Zestaw jest wyposażony w dwa elementy montażowe, umożliwiające zamontowanie czujnika na płaskiej ścianie, wewnętrznym bądź zewnętrznym narożniku ściany bądź na słupie. Czujnik można zamontować również na słupku bądź rynnie. Można go zatem z powodzeniem umieścić od frontu, przy drzwiach, na garażu lub w

innym miejscu wokół domu, w którym jest potrzebny.

Dane techniczne

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: czarny
- Materiał: plastik

Ochrona środowiska

- Wilgotność podczas eksploatacji: 5%<H<95% (bez skraplania)
- Temperatura podczas eksploatacji: Od -20°C do 45°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Możliwość przenoszenia: Nie

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Wymiary i waga produktu

- Wysokość: 7,6 cm
- Długość: 5,6 cm
- Waga netto: 0,145 kg
- Szerokość: 7,6 cm

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria AA, paluszkowa

Przełącznik

- Zestaw z bateriami: 2 x AA
- Stopień ochrony IP: IP54
- Minimalna żywotność baterii: 2 a
- Opcje montażowe: ściana
- Głębokość czujnika: 56 mm
- Wysokość czujnika: 76 mm
- Szerokość czujnika: 76 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania.: po połączeniu z mostkiem Hue Bridge

Obsługiwane wersje

- Aplikacja Philips Hue: iOS 13 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (przez mostek Hue Bridge), Microsoft Cortana (przez mostek Hue Bridge)

Stylistyka i wykończenie

- Kolor: czarny
- Wilgotność podczas eksploatacji: 5%<H<95% (bez skraplania)
- 2 lata: Tak
- EAN/UPC — produkt: 8718699625474
- Gwarancja: 2 lata
- Zestaw z bateriami: 2 x AA
- Temperatura podczas eksploatacji: Od -20°C do 45°C
- Waga netto: 0,145 kg
- Materiał: plastik
- Waga brutto: 0,305 kg
- Wysokość: 16,500 cm
- Wysokość: 7,6 cm
- Stopień ochrony IP: IP54
- Długość: 7,500 cm
- Szerokość: 17,600 cm
- Długość: 5,6 cm
- Waga netto: 0,145 kg
- Minimalna żywotność baterii: 2 a
- Aplikacja Philips Hue: iOS 13 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy
- Szerokość: 7,6 cm
- Opcje montażowe: ściana
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (przez mostek Hue Bridge), Microsoft Cortana (przez mostek Hue Bridge)
- Głębokość czujnika: 56 mm
- Wysokość czujnika: 76 mm
- Szerokość czujnika: 76 mm
- Możliwość aktualizacji oprogramowania.: po połączeniu z mostkiem Hue Bridge
- Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria AA, paluszkowa
- Możliwość przenoszenia: Nie



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.1189

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com