

PHILIPS

Senzor pentru
exterior

Hue

Instalare wireless

Funcționează cu baterii

Rezistență la intemperii

Automatizează luminile



8718699625474



Aprinde automat luminile

Controlați luminile de exterior automat cu un senzor de exterior Philips Hue. Amplasați oriunde senzorul alimentat de baterie, complet wireless, și apoi pur și simplu treceți prin apropiere pentru ca luminile să se aprindă.

Control și confort facile

- Un bun-venit călduros, zilnic
- Îndepărtează musafirii neinvitați
- Pornește automat luminile dorite

Control deplin de pe dispozitivul inteligent cu Hue Bridge

- Necesită o consolă Philips Hue

Concepută special pentru exterior

- Rezistent la toate condițiile meteorologice
- Instalare în câteva minute
- Așază-l unde dorești

Repere

Un bun-venit călduros, zilnic



Bucură-te de confortul luminilor care se aprind automat atunci când ajungi acasă. Descarcă mașina și intră în casă cu ajutorul luminilor de exterior. Ai prieteni în vizită? Întâmpină-i cu lumini care se aprind ușor pe măsură ce se apropie de ușa de la intrare.

Îndepărtează musafirii neinvitați



Datorită unghiului de acțiune și intervalului de detectare larg, senzorul de exterior va detecta orice mișcare din apropierea locuinței tale. Acesta poate porni direct luminile de exterior, pentru a expune musafirii neinvitați. Poți seta luminile de interior pentru a se aprinde, astfel încât să pară că ești acasă, chiar și atunci când nu ești.

Pornește automat luminile



Senzorul de exterior pornește automat luminile Philips Hue atunci când trece cineva prin apropiere, la exterior și la interior. Conectând senzorul la consolă prin aplicația Philips Hue, poți alege ce lumini se aprind, chiar și în interiorul locuinței. De asemenea, alege setarea de scenă sau de lumină care să se declanșeze. Senzorul amurg-răsărit integrat garantează că luminile se aprind doar atunci când este cu adevărat întuneric afară, ajutându-te să economisești energie.

Necesită o consolă Philips Hue



Conectează-ți luminile Philips Hue la Bridge pentru a le controla de pe smartphone sau tabletă prin aplicația Philips Hue. Sau controlează luminile Philips Hue cu întrerupătorul cu variator de interior Philips Hue pentru a le aprinde/stinge și a le regla intensitatea luminoasă.

Rezistent la toate condițiile meteorologice



Acest senzor de exterior Philips Hue este special conceput pentru utilizare în mediile exterioare și a fost supus unor teste riguroase pentru a se verifica performanțele acestuia. Această lampă este proiectată cu IP54: este protejată împotriva stropirii cu apă din orice direcție. Produsul va rezista la precipitații puternice și alte condiții meteorologice.

Instalare într-un minut



Senzorul de exterior este ușor de montat și complet wireless. Astfel, nu aveți nevoie de un electrician pentru instalare. Nu trebuie decât să scoateți senzorul din cutie, să îl configurați prin intermediul aplicației și să îl instalați unde doriți. Configurarea senzorului și setarea sensibilității la lumină naturală și mișcare se realizează, de asemenea, prin aplicația Philips Hue.

Așază-l unde dorești



Kitul vine cu diverse componente pentru montare, pentru a-l putea monta pe un perete plat sau în colțul interior sau exterior al unui perete sau stâlp. De asemenea, îl poți monta pe un stâlp sau un burlan. Prin urmare, este perfect pentru curtea din fața casei, lângă ușă, garaj sau în orice loc din casă unde este necesar.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: negru
- Material: plastic

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: între -20 °C și 45 °C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Portabil: Nu

Garanție

- 2 ani: Da

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime: 7,6 cm
- Lungime: 5,6 cm
- Greutate netă: 0,145 kg
- Lățime: 7,6 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Tip baterie: Baterie Mignon AA

Înterupătorul

- Baterii incluse: 2 x AA
- Clasificare IP: IP54
- Durată de viață minimă a bateriei: 2 a
- Opțiuni de montare: perete
- Adâncimea senzorului: 56 mm
- Înălțimea senzorului: 76 mm
- Lățimea senzorului: 76 mm
- Software upgradabil: când se conectează la consola Hue Bridge

Ce este acceptat?

- Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prin consola Hue Bridge), Microsoft Cortana (prin consola Hue Bridge)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699625474
- Greutate netă: 0,145 kg
- Greutate brută: 0,305 kg
- Înălțime: 16,500 cm
- Lungime: 7,500 cm
- Lățime: 17,600 cm
- Număr material (12NC): 929001975801



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.1100

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com