

PHILIPS

Utomhussensor

Hue

Trådlös installation

Batteridrivnen

Väderbeständig

Automatiserar belysningen



8718699625474



Tänder ljuset automatiskt

Styr dina utomhuslampor automatiskt med hjälp av en Philips Hue-rörelsesensor för utomhusbruk. Placera den batteridrivna, trådlösa sensorn var som helst i hemmet. När du går förbi tänds lamporna.

Enkel styrning och trevnad

- Ett varmt välkomnande varje dag
- Skräm iväg oinbjudna gäster
- Tänder automatiskt önskad belysning

Komplett styrning från en smart enhet med Hue-bryggan

- Kräver en Philips Hue Bridge

Specialdesignad för utomhusytor

- Tål alla väderlekar
- Installeras inom loppet av ett par minuter
- Placera den efter önskemål

Funktioner

Ett varmt välkomnande varje dag



Upplev hur smidigt det är när belysningen tänds automatiskt när du kommer hem. Packa ur bilen och gå in i huset i skenet från den trygga utomhusbelysningen. Får du vänner på besök? Välkomna dem med belysning som tänds när de närmar sig ytterdörren.

Skräm iväg oinbjudna gäster



Tack vare den stora räckvidden känner utomhussensorn av alla rörelser nära huset. Den tänds utomhusbelysningen och exponerar oinbjudna gäster. Du kan ställa in inomhusbelysningen så den tänds så ser det ut som om du är hemma även när du inte är det.

Tänder ljuset automatiskt



Utomhussensorn tänds Philips Hue-ljuskällorna automatiskt när någon går förbi, både utomhus och inomhus. Genom att ansluta sensorn till din Bridge via Philips Hue-appen kan du välja vilka ljuskällor som ska tändas, till och med inne i huset. Välj också ljusscen eller ljusinställning som ska aktiveras. Belysningen tänds bara när det är mörkt ute, vilket hjälper dig att spara energi.

Kräver en Philips Hue-brygga



Genom att ansluta dina Philips Hue-ljuskällor till din Bridge kan du styra belysningen från din mobil eller surfplatta via Philips Hue-appen. Du kan också tända, släcka och dimra dina Philips Hue-ljuskällor med hjälp av Philips Hue Dimmer Switch.

Tål alla väderlekar



Philips Hue Outdoor sensor är särskilt utformad för utomhusmiljöer och har genomgått noggranna prestandatester. Den är märkt med IP54, vilket innebär att den är skyddad mot vattenstänk från alla håll. Produkten tål kraftigt regn och andra väderförhållanden.

Installeras på ett ögonblick



Utomhussensorn är lätt att montera och är helt trådlös – du behöver ingen elektriker för att montera den. Packa bara upp sensorn, installera den via appen och montera den var du vill. Via Philips Hue-appen konfigurerar du sensorn och ställer in dagsljus- och rörelsekänsligheten.

Placera den efter önskemål

I paketet finns olika monteringskomponenter så att den kan monteras på en plan vägg eller på väggens inner- eller ytterhörn. Du kan också montera den på en stolpe eller på ett stuprör. Den är alltså perfekt att ha nära dörren, ditt garage eller på någon plats runt ditt hus där den behövs.

Specifikationer

Design och finish

- Färg: svart
- Material: plast

Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Bärbar: Nej

Garanti

- 2 år: Ja

Produktens mått och vikt

- Höjd: 7,6 cm
- Längd: 5,6 cm
- Nettovikt: 0,145 kg
- Bredd: 7,6 cm

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Batterityp: AA-batteri

Strömbrytaren

- Batterier medföljer: 2 x AA
- IP-klass: IP54
- Minsta batteritid: 2 en
- Monteringsalternativ: vägg
- Sensorns djup: 56 mm
- Sensorns höjd: 76 mm
- Sensorns bredd: 76 mm
- Uppgraderingsbar programvara: när den är ansluten till Hue bridge

Kompatibilitet

- Philips Hue-app: IOS 13 och senare, Android 8.0 och senare
- Röstassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)

Design och finish

- Färg: svart
- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- 2 år: Ja
- EAN/UPC – produkt: 8718699625474
- Garanti: 2 år
- Batterier medföljer: 2 x AA
- Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C
- Nettovikt: 0,145 kg
- Material: plast
- Bruttovikt: 0,305 kg
- Höjd: 16,500 cm
- Höjd: 7,6 cm
- IP-klass: IP54
- Längd: 7,500 cm
- Bredd: 17,600 cm
- Längd: 5,6 cm
- Nettovikt: 0,145 kg
- Minsta batteritid: 2 en
- Philips Hue-app: IOS 13 och senare, Android 8.0 och senare
- Bredd: 7,6 cm
- Monteringsalternativ: vägg
- Röstassistenter: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (via Hue Bridge), Microsoft Cortana (via Hue Bridge)
- Sensorns djup: 56 mm
- Sensorns höjd: 76 mm
- Sensorns bredd: 76 mm
- Uppgraderingsbar programvara: när den är ansluten till Hue bridge
- Batterityp: AA-batteri
- Bärbar: Nej



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.1174

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com