

PHILIPS

2 sztuki, GU10

Hue White and color
ambiance

Białe i kolorowe światło

Łatwe sterowanie przez
Bluetooth

Sterowanie za pomocą aplikacji
lub głosu*

Dodaj mostek Hue, aby
odblokować więcej funkcji



8718699629250



Łatwe w obsłudze inteligentne oświetlenie

Rozświetl swój dom barwami, korzystając z zestawu dwóch reflektorków punktowych o trzonku GU10. Wybieraj spośród 16 mln kolorów oraz szerokiej palety białego światła, aby odmienić wnętrze domu i stworzyć wyjątkowy nastrój. Skorzystaj z łatwego sterowania światłem w jednym pokoju dzięki połączeniu Bluetooth lub podłącz żarówkę do mostka Philips Hue i odblokuj dostęp do wszystkich funkcji inteligentnego oświetlenia.

Łatwe w obsłudze inteligentne oświetlenie

- Łatwe sterowanie dzięki połączeniu Bluetooth
- Steruj oświetleniem za pomocą głosu*
- Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła
- Szeroka paleta odcieni białego światła
- Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności
- Odblokuj wszystkie możliwości inteligentnego oświetlenia za pomocą mostka Hue


Zalety

Steruj maksymalnie 10 punktami świetlnymi w aplikacji mobilnej Hue Bluetooth



Łatwo włączaj, wyłączaj, przyciemniaj i zmieniaj światła dzięki aplikacji mobilnej Philips Hue Bluetooth (dostępna na iOS i Android). Aplikacja pozwala sterować max 10 punktami świetlnymi (żarówki i lampy Philips Hue) w jednym pomieszczeniu.

Steruj oświetleniem za pomocą głosu*



Philips Hue współpracuje z Amazon Alexa i Asystentem Google po sparowaniu z kompatybilnym urządzeniem Google Nest lub Amazon Echo. Proste polecenia głosowe pozwalają kontrolować wiele punktów światła w pomieszczeniu albo sterować tylko jedną wybraną lampą.

Stwórz wyjątkowy nastrój za pomocą kolorowego światła



Odmień swój dom dzięki palecie 16 milionów kolorów światła – łatwo i szybko wykreuj atmosferę dopasowaną do każdej okazji. Za pomocą jednego dotknięcia możesz stworzyć odświeżony nastrój idealny na domowe przyjęcie, zmienić salon w salę kinową, odmienić wygląd domu za pomocą różnych barw światła i wiele więcej.

Dopasuj białe światło do wykonywanej czynności



Wybieraj z wielu odcieni białego światła – od ciepłej po chłodną biel. Pełen zakres przyciemnienia od bardzo jasnego światła po delikatną poświatę pozwala dostosować odcień i intensywność oświetlenia do każdej pory dnia.

Dobierz odpowiednie oświetlenie do każdej czynności



Przygotowane przez nas cztery aranżacje świetlne (energetyzujące, zwiększające koncentrację, do czytania i relaksu) pozwolą Ci dostosować oświetlenie do codziennych zadań i uprzyjemnić dzień. Dwie chłodniejsze barwy białego światła ułatwiają poranne wstanie i koncentrację, natomiast dwie cieplejsze pozwalają cieszyć się dobrą książką i odprężyć się po ciężkim dniu.

Odblokuj wszystkie możliwości inteligentnego oświetlenia za pomocą mostka Hue



Rozszerz możliwości inteligentnego oświetlenia Philips Hue w swoim domu dodając mostek Philips Hue Bridge (sprzedawany osobno). Mostek Hue pozwala dodać nawet 50 punktów światła, którymi możesz sterować w całym domu i ogrodzie. Możesz tworzyć harmonogramy automatycznie zapalającego się światła sprawiając, że Twój dom stanie się naprawdę smart. Synchronizuj światło z filmem, grą i

muzyką i wskocz na wyższy poziom domowej rozrywki. Steruj oświetleniem spoza domu lub dodaj do systemu dodatkowe akcesoria, takie jak czujniki ruchu czy pilot sterowania światłem (regulator przyciemnienia).

Dane techniczne

Wymiary źródła światła

- Wymiary (szer. × wys. × gł.): 50x58

Ochrona środowiska

- Wilgotność podczas eksploatacji: 5%<H<95% (bez skraplania)
- Temperatura podczas eksploatacji: Od -20°C do 45°C

Dodatkowe funkcje/akcesoria w zestawie

- Przyciemnianie za pomocą aplikacji Hue i regulatora: Tak

Gwarancja

- 2 lata: Tak

Serwis

- Gwarancja: 2 lata

Dane techniczne

- Waga: 51
- Technologia źródła światła: LED
- Strumień świetlny przy 2700K (ustawienie dostępne od razu po wyjęciu z opakowania): 0 lm
- Strumień świetlny przy 4000K: 0 lm

Źródło światła

- Temperatura barwowa: 2000K-6500K +16 million colors
- Średnica: 50 mm
- Etykieta wydajności energetycznej: A +
- Oprawa: GU10
- Wygląd: GU10
- Wysokość: 58 mm
- Napięcie wejściowe: 220V-240V
- Czas eksploatacji: 15 000 h
- Moc strumienia świetlnego: 16 mln kolorów
- Strumień świetlny: 350 lumenów przy 4000K
- Maksymalny pobór mocy: 5,7 W
- Maks. pobór mocy w trybie gotowości: <0.5 W
- Liczba cykli załączania: 50 000
- Współczynnik mocy: >0.8
- Trwałość znamionowa: 15 000 h
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Tak
- Uruchamianie: Natychmiastowe pełne rozświetlenie
- Moc: 5,7 W
- Odpowiednik w watach: 50 W
- Protokół komunikacji: Bluetooth i Zigbee
- Możliwość głębokiego ściemniania: Tak
- Możliwość aktualizacji oprogramowania: Po połączeniu z aplikacją Bluetooth App lub mostkiem Hue Bridge

Zawartość opakowania

- Żarówki Hue: 2

Obsługiwane wersje

- Zgodne z HomeKit: Yes
- iOS: 7 or later
- Aplikacja Philips Hue: iOS 13 lub nowszy, Android 8.0 lub nowszy
- Asystenci głosowi: Amazon Alexa
- Aplikacja Philips Hue Bluetooth: IOS 11 i nowsze, Android 7.0 i nowsze

Wymiary i waga opakowania

- EAN/UPC — produkt: 8718699629250
- Waga netto: 0,096 kg
- Waga brutto: 0,122 kg
- Wysokość: 16,500 cm
- Długość: 5,500 cm
- Szerokość: 8,800 cm
- Numer seryjny (12NC): 929001953102



Data wydania: 2023-11-09
Wersja: 0.639

© 2023 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiegokolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com