

PHILIPS

Stardikomplekt
GU10

Hue White and color
ambiance

Valge ja värviline valgus

Nutikas juhtimine

Juhtige rakenduse või häälega*

Komplektis Hue Bridge



8718699629274



Lihtne nutivalgustus

Lisage Philips Hue White and color ambiance'i stardikomplektiga igasse tuppa üldvalgust. Komplekt sisaldab kolme värvilist nutipirni ja Hue silda, millega saate valgusteid juhtida, kasutada Hue rakendust ning lõputult nutikaid funktsioone.

Lõputud võimalused

- Mängige nutikate värviliste valgustitega
- Sünkroonige nutivalgustitega oma meediumi
- Nutika kodu automatiseerimise keskus: Hue sild

Lihtne nutikas valgustus

- Juhtige valgusteid oma häälega*
- Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus
- Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu
- Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks


Esiletõstetud tooted

Mängige nutikate värviliste valgustitega



Philips Hue'ga pole piire: üle 16 miljoni värviga saate muuta oma kodu ideaalseks peopaigaks, tuua ellu unejutu ja palju muud. Kasutage eelseadistatud värvilisi valgustusseene, et tekitada igal ajal suvetunne, või kasutage oma fotot, et erilist mälestust uuesti läbi elada.

Sünkroonige valgustitega oma meedium



Hue sync boxi ja Hue Bridge'iga tõstate oma meelelahutuse uuele tasemele. Ümbritsege end Philips Hue valgustitega ja pange peale film, muusika või mäng ning vaadake, kuidas valgustid värve ja rütmi edasi annavad.

Hue sild



Hue sild on isikliku Philips Hue nutika valgustussüsteemi keskne osa. See on kogu süsteemi süda, mis suhtleb nii teie nutikate lambipirnide kui ka Hue rakendusega, et kõik toimiks hästi. Samuti võimaldab see nutikodu lahendusi nagu rutiinide ja taimerite seadmine.

Juhtige valgusteid oma häälega*



Philips Hue töötab Amazon Alexa ja Google Assistantiga, kui on ühendatud ühilduva Google Nesti või Amazon Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused võimaldavad teil juhtida toas nii mitut valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge värvilise nutivalgusega isikupärastatud kogemus



Kujundage oma kodu ümber üle 16 miljoni värviga, luues kiiresti õige õhkkonna mis tahes sündmusele. Ühe näpuliigutusega saate luua piduliku meeleolu peo jaoks, kujundada oma elutoa ümber kinosaaliks, täiustada oma kodu sisekujundust värviahtsentidega ja palju muud.

Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu



Need pirnid ja valgustid pakuvad valge valguse erinevaid toone külmast soojani. Täieliku hämardamisvõimalusega eredate kuni nõrga eredusega öövalgustite abil saate häälestada oma valgustuse täiuslikule toonile ja eredusele, mis sobitub teie igapäevavajadustega.

Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks



Muutke oma päev lihtsamaks ja meeldivamaks nelja eelseadistatud valguse retseptiga, mis on paika seatud spetsiaalselt teie igapäevaste toimingute jaoks: "Energize", "Concentrate", "Read" ja "Relax". Kaks külma tooniga õhustikku "Energize" ja "Concentrate" aitavad muuta hommikut tegusamaks või keskenduda, samas kui soojemad õhustikud "Read"

ja "Relax" aitavad toetada mugavat lugemist või rahustada ärevil vaimu.

Spetsifikatsioon

Lambi mõõtmed

- Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt): 50x58

Keskkonnahoidlik

- Õhuniiskus töökeskkonnas: 5% <H<95% (mittekondenseeruv)
- Töötemperatuur: -10 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah

Garantii

- 2 aastat: Jah

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Kaal: 51
- Valgusallika tehnoloogia: LED
- Valgusvoog lumenites 2700 K juures (valmiseseadistus): 0 lm
- Valgusvoog lumenites 4000 K juures: 0 lm

Sild

- Sagedusriba: 2400–2483.5 MHz
- Kõrgus: 26 mm
- Pikkus × laius: 88*88 mm
- Max tarvikute arv: 12
- Max lampide arv: 50
- Toiteadapter: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Võimsustarve: 250mA max

Lambipirn

- Värvustemperatuur: 2000K–6500K +16 million colors
- Läbimõõt: 50 mm
- Energiatõhususe märgis: A+
- Ühendus: Gu10
- Kujutegur: Spot
- Kõrgus: 58 mm
- Sisendpinge: 220V–240V
- Tööiga: 15 000 tund(i)
- Valgusvoog: 16 miljonit värvi
- Väljund lumenites: 350 lm @ 4000K
- Max töövõimsus: 5,7 W
- Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Võimsustegur: >0.5
- Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)
- Uuendatav tarkvara: Jah
- Käivitumine: Kohene 100% valgusvoog
- Aktiivvõimsus: 5,7 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 50 W
- Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee
- Uuendatav tarkvara: Bluetoothi rakenduse või Hue Bridge'iga ühendatult

Lüliti

- Erifunktsioonid: Ei kohaldata

Pakendi sisu

- Bridge: 1
- Etherneti võrgukaabel: 1
- Hue lambid: 3
- Toiteadapter: 1

Toetatud süsteemid

- HomeKitiga ühilduv: Yes
- IOS: 7 or later
- rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem, Android 8.0 ja uuem
- Hääleassistendid: Amazon Alexa

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699629274
- Kaal pakendita: 0,249 kg
- Brutokaal: 0,565 kg
- Kõrgus: 6,200 cm
- Pikkus: 21,000 cm
- Laius: 21,000 cm
- Materjali number (12NC): 929001953103



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Versioon: 0.450

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com