

PHILIPS

Spot (dimbar)

LED

17,5 W-150 W


R7s

White

Dimring



8718699646691



Dimbar Linear LED-ljuskälla med LED med en 300° lätt b

Den här innovativa Linear LED-ljuskällan är den perfekta ersättningen för halogenlampor med R7S, och den är mycket mer energieffektiv.

Ljus av hög kvalitet

- Kallt, uppiggande ljus

Välj ett enkelt alternativ till dina gamla glödlampor

- Liknar halogenlysrör i storlek och form

Välj en hållbar lösning

- Lysrör med lång livslängd – varar upp till 15 år
- Bättre för både plånboken och planeten

Funktioner

3500 K [LED-lampor]



Ljuskälla med färgtemperatur på 3 500 K som ger kallt, uppiggande ljus och en inbjudande atmosfär – perfekt när du bjuder hem vänner eller kopplar av med en bra bok.

Ersätter halogenlysrör



Modern och energibesparande LED-lysrör med vacker design och välbekanta mått – det perfekta, hållbara alternativet till den traditionella halogenrörlampan.

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Specificerad genomsnittlig livslängd på 15 000 timmar



Med en livslängd på upp till 15 000 timmar slipper du krånglet med att byta rör ofta och får en perfekt belysningslösning i mer än 15 år.

Specifikationer

Egenskaper

- Dimbar: Ja
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad reflektor
- Sockel: R7s
- Teknologi: LED

Storlek

- Höjd: 11,8 cm
- Vikt: 0,16 kg
- Bredd: 4,2 cm

Hållbarhet

- Genomsnittlig livslängd (2,7 h/dag): 15 en
- Bibehållet ljusflöde: 70%
- Nominell livslängd: 15 000 h
- Antal tändcykler: 50 000

Ljusegenskaper

- Färgkonsekvens: 6 SDCM
- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ljusfärgskategori: White
- Nominellt ljusflöde: 2460 lm
- Tändtid: <0.5 s
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: Tänds direkt

Övriga egenskaper

- Ström: 90 mA
- Effektivitet: 140 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8718699646691
- EOC: 871869964669100
- Produkttitel: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.9
- Spänning: 220-240 V
- Wattal: 17,5 W
- Wattmotsvarighet: 150 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A++

Produktens mått och vikt

- Längd: 11,8 cm

Märkvärden

- Specifierad livslängd: 15 000 h
- Specifierat ljusflöde: 2460 lm
- Specifierad effekt: 17.5 W

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.287

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com