

PHILIPS

Sijalka

LED

7-60 W

E27

Topla bela



8718699648176



Popolnoma edinstvena sijalka

Znane oblike, ki so vam všeč. Philipsove svetilke so videti kot klasične svetilke z žarilno nitjo, a porabijo okoli 80 % manj energije. Širok kot snopa pa omogoča popolno porazdelitev svetlobe po celem prostoru.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih žarnicah

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za okrasna svetila

Več kot samo osvetlitev

- Starinski slog, moderna LED-tehnologija

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči

in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne halogenske žarnice



Standardna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske žarnice.

Idealno za okrasna svetila

Philipsove kroglaste sijalke LED zagotavljajo sodobno razsvetljavo in jih lahko uporabite v okrasnih svetilih, npr. v stropnih ventilatorjih in svetlobnih trakovih za ogledala za ličenje.

Starinski slog, moderne LED-sijalke

LED-sijalke Classic imajo standardno varčno LED-tehnologijo. Uživate v starinskem videzu sijalke z najsodobnejšo tehnologijo.

Specifikacije

Značilnosti

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena kroglasta
- Vtičnica: E27
- Tehnologija: LED
- Vrsta stekla: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 17,7 cm
- Teža: 0,055 kg
- Širina: 12,5 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 let
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov preklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Svetla barva kategorije: Topla bela
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: Takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 60 mA
- Učinkovitost: 115 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699648176
- EOC: 871869964817600
- Ime izdelka: LED classic 60W E27 WW G120 FR ND SRT4

Poraba energije

- Koefficient moči: 0.51
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 7 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 60 W
- Energy Efficiency Class: E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 17,7 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 806 lm
- Nazivna moč: 7 W

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699648176
- Neto teža: 0,100 kg
- Bruto teža: 0,202 kg
- Višina: 19,600 cm
- Dolžina: 12,800 cm
- Širina: 12,800 cm
- Številka materiala (12NC): 929002025201



Datum izdaje: 2021-10-11
Različica: 0.364

© 2021 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com