

PHILIPS

Faretto

LED

2,3 W - 20 W

GU4

Luce bianca calda



8718699659462



Illuminazione LED d'accento di lunga durata con fascio mirato

Gli spot a LED Philips offrono un fascio di luce chiaro mirato, una durata eccezionale e un risparmio energetico significativo.

Luce di qualità elevata

- Luce bianca calda naturale come le lampadine incandescenti.

Scegli un'alternativa alle vecchie lampadine

- Perfettamente adattabile, con finitura di alta qualità

Crea la luce giusta per la tua casa

- Perfetta per l'illuminazione d'accento

In evidenza

Luce calda come le lampadine incandescenti.



Questa lampadina ha una temperatura di colore di 2.700 K garantendo un'atmosfera calda e tranquilla, ideale per l'illuminazione in casa.

Design perfetto

Dalla forma riconoscibile, queste lampadine sono perfette per i tuoi apparecchi di illuminazione. Mantengono la forma e l'aspetto della lampadina classica.

Perfetta per l'illuminazione d'accento



Grazie alla sua illuminazione con un flusso luminoso a fascio largo (36 gradi), questo faretto LED è adatto sia per illuminazione d'accento che per quella generale. Inoltre, può essere utilizzato in apparecchi ad incasso, è ideale per l'utilizzo in cucina, nell'illuminazione delle isole per cucinare, dei soggiorni e delle sale da pranzo.

Specifiche

Caratteristiche

- Regolabile: No
- Uso previsto: Interni
- Forma della lampada: Faretto direzionale
- Attacco: GU4
- Tecnologia: LED

Dimensioni della lampadina

- Altezza: 3,95 cm
- Peso: 0,02 kg
- Larghezza: 3,55 cm

Durata

- Vita media (con 2,7 ore di accensione al giorno): 25 a
- Fattore di mantenimento del flusso luminoso: 70%
- Durata nominale: 25.000 ore
- Numero di cicli di accensione e spegnimento: 50.000

Caratteristiche luce

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Uniformità colore: 6SDCM
- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Temperatura del colore: 2700 K
- Luce colorata: Luce bianca calda
- Flusso luminoso nominale: 184 lm
- Tempo di accensione: <0.5 s
- Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso: Massima intensità luminosa istantanea

Varie

- EyeComfort: Sì

Altre caratteristiche

- Corrente assorbita dalla lampadina: 340 mA
- Efficienza: 80 lm/W

Informazioni sulla confezione

- EAN: 8718699659462
- EOC: 871869965946200
- Nome prodotto: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND RF 1BC/6

Consumo energetico

- Fattore di potenza: 0.6
- Potenza effettiva (W): 2,3 W
- Potenza lampada equivalente (W): 20 W

Dimensioni e peso del prodotto

- Lunghezza: 3,95 cm

Valori stimati

- Apertura fascio luminoso: 36 °
- Durata nominale: 25.000 ore
- Flusso luminoso nominale: 184 lm
- Intensità di picco nominale: 400 cd
- Potenza nominale: 2.3 W

Specifiche tecniche

- Frequenza: 50 Hz

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8718699659462
- Peso netto: 0,025 kg
- Peso lordo: 0,039 kg
- Altezza: 14,600 cm
- Lunghezza: 3,500 cm
- Larghezza: 9,000 cm
- Numero del materiale (12NC): 929002066401



Data di rilascio:
2023-11-09
Versione: 0.268

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com