

PHILIPS

Lâmpada

LED

8 W-60 W

E27

Branca fria



8718699660000



Iluminação LED brilhante com excelente qualidade de luz

Esta lâmpada LED da Philips oferece um formato familiar com uma luz brilhante e natural. Com o dobro da duração das lâmpadas incandescentes, as lâmpadas LED da Philips são a solução perfeita para o seu exaustor.

Luz de alta qualidade

- Luz branca fria

Escolha uma substituição simples para as suas lâmpadas antigas

- Formato e tamanho semelhantes aos de uma lâmpada incandescente convencional

Destaques

Luz branca fria



Esta lâmpada tem uma temperatura de cor de 4000 K, proporcionando-lhe uma luz fria, fresca e viva.

Substitui as lâmpadas incandescentes standard

Com o seu design maravilhoso e formato familiar, esta lâmpada LED economizadora é o substituto sustentável perfeito para as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Especificações

Características

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Fosca

Dimensões da lâmpada

- Altura: 12,2 cm
- Peso: 0,081 kg
- Largura: 6,25 cm

Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 15 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 50.000

Características da luz

- Ângulo de feixe: 280 °
- Consistência da cor: 6 SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branca fria
- Fluxo luminoso nominal: 806 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 78 mA
- Eficiência: 100 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8718699660000
- EOC: 871869966000000
- Título do produto: LED Sensor 60W A60 E27 CW FR ND 1BC/6

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.5
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 8 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A+

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 12,2 cm

Valores medidos

- Ângulo de feixe medido: 280 °
- Vida útil nominal: 15.000 h
- Fluxo luminoso medido: 806 lm
- Potência medida: 8 W

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz



Data de publicação:
2023-11-09
Versão: 0.269

© 2023 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com