

PHILIPS

Žárovka

28–200 W

E27

Odstín chladného denního světla



8718699662288



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Žárovky Philips LED poskytují chladné bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za matné obyčejné žárovky.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné denní světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost trubic – až 15 let
- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Okamžité rozsvícení

Přednosti

Chladné denní světlo



Teplota barvy této žárovky je 6 500 K a jedná se o nejvyšší dostupnou teplotu barvy v dané kategorii. Poskytuje osvětlení, které se nejvíce přibližuje přirozenému dennímu světlu. Můžete se tak soustředit a prožít každý detail.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit trubice tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Okamžité rozsvícení

Specifikace

Charakteristiky

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrová žárovka
- Patice: E27
- Technologie: LED
- Typ skla: Matná

Rozměry zářivky

- Výška: 19,4 cm
- Hmotnost: 0,275 kg
- Šířka: 11 cm

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 let
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Nominální životnost: 15 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 50 000

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 150 stupňů
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota barev: 6500 K
- Kategorie barvy světla: Chladné denní světlo
- Jmenovitý světelný tok: 3450 lm
- Doba náběhu: <0,5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 140 mA
- Účinnost: 123 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718699662288
- EOC: 871869966228800
- Název produktu: LED 200W A110 E27 CDL 230V FR ND 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.95
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 28 W
- Ekvivalentní příkon: 200 W
- Třída energetické účinnosti (EEL): A+

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 19,4 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý vyzařovací úhel: 150 stupňů
- Jmenovitá životnost: 15 000 h
- Jmenovitý světelný tok: 3450 lm
- Jmenovitý výkon: 28 W

Technické údaje

- Četnost: 50-60 Hz



Datum vydání: 2023-11-07
Verze: 0.322

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com