

PHILIPS

Sijalka

LED

8,5–75 W

E27

Topla bela



8718699665227



Popolnoma edinstvena sijalka

Znane oblike, ki so vam všeč. Videti so kot tradicionalne sijalke z žarilno nitko, a porabijo okoli 80 % manj energije. Širok kot svetlobnega snopa zagotavlja popolno porazdelitev svetlobe po vsem prostoru.

Visokokakovostna svetloba

- Izdelana za udobje vaših oči

Izberite enostavno zamenjavo za stare žarnice

- Podobna oblika in velikost kot pri standardnih halogenskih žarnicah

Ustvarite pravo svetlobo za svoj dom

- Idealno za splošno osvetlitev prostora

Več kot samo osvetlitev

- Starinski slog, moderna LED-tehnologija

Značilnosti

Nežne LED-svetilke z očem prijazno svetlobo



Bleščeča osvetlitev močno obremenjuje oči. Če je luč presvetla, se vam blešči, če je prešibka, se zdi, kot da utripa. Zdaj lahko nežno osvetlite svoj dom z LED-svetilkami, ki so zasnovane tako, ne obremenjujejo oči in ustvarijo popolno vzdušje v vašem domu.

Nadomešča standardne halogenske žarnice



Standardna LED-sijalka čudovito oblikovane zasnove in tradicionalnih dimenzij poskrbi za moderno in energijsko varčno osvetlitev. Je idealna okolju prijazna zamenjava za standardne halogenske žarnice.

Idealno za splošno osvetlitev



Philipsove standarde LED-sijalke za vse potrebe zagotavljajo sodobno in idealno splošno osvetlitev prostorov.

Starinski slog, moderne LED-sijalke
LED-sijalke Classic imajo standardno varčno LED-tehnologijo. Uživajte v starinskem videzu sijalke z najsodobnejšo tehnologijo.

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Ne
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: Neusmerjena sijalka
- Vtičnica: E27
- Vrsta stekla: Motna
- Premaz sijalke: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 10,4 cm
- Širina: 6 cm

Zasnova in izdelava

- Material: Steklo

Trpežnost

- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov vklopa/izklopa: 20.000

Svetlobne značilnosti

- Indeks prikaza barv (CRI): 80
- Barvna temperatura: 2700 K
- Nazivni svetlobni tok: 1055 lm
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Učinkovitost: 124 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8718699665227
- EOC: 871869966522700
- Ime izdelka: LED classic 75W A60 E27 WWFRND1PF/SRT4

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.52
- Napetost: 220-240 V
- Moč: 8,5 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 75 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): E

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 10,4 cm

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50-60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 387425

Sijalka

- Skladnost barv: 6

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8718699665227
- Neto teža: 0,03 kg
- Bruto teža: 0,05 kg
- Višina: 15 cm
- Dolžina: 6,6 cm
- Širina: 6,6 cm
- Številka materiala (12NC): 929002025711



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.370

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com