

PHILIPS

Valgusretsepti
komplekt E27

Hue White ambiance

Soe kuni külm valge valgus

Nutikas juhtimine Hue
Bridge'iga*

8718699673208



Lihtne nutikas valgustus

Tehke algust Philips Hue valgusretsepti komplektiga. Selles sisalduva E27-lampipirni ja hämarduslülilitiga saate kasutada nelja erinevat eelseadistatud valgusretsepti ja hämardada juhtmevabalt. Nutikatele funktsioonidele ligipääsemiseks ühendage mõlemad Hue sillaga.

Lõputud võimalused

- Juhtmevaba juhtimine hämarduslülilitiga (komplektis)

Lihtne nutikas valgustus

- Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit
- Juhtige valgusteid oma häälega*
- Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu
- Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks
- Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik

Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba juhtimine



Akutoitel hämarduslülitiga on võimalik juhtida samal ajal kuni 10 nutivalgustit. Lülitiga, mida saab ka seinakinnitusest eemaldada ja kaugjuhtimispuldina kasutada, saate valgust hämaramaks ja eredamaks muuta või kasutada ühte neljast eelseadistatud valguse retseptist.

Juhtige Bluetoothi rakenduse abil korraga kuni 10 valgustit



Hue Bluetoothi rakenduse abil saate juhtida Hue nutikaid valgusteid oma kodu ühes toas. Lisage kuni 10 nutikat valgustit ja juhtige neid kõigest näpuliigutusega oma mobiilseadmes.

Juhtige valgusteid oma häälega*



Philips Hue töötab Amazon Alexa ja Google Assistantiga, kui on ühendatud ühilduva Google Nesti või Amazon Echo seadmega. Lihtsad häälkäsklused võimaldavad teil juhtida toas nii mitut valgustit kui ka ainult ühte lampi.

Looge valge sooja kuni külma valguse abil õige meeleolu



Need pirnid ja valgustid pakuvad valge valguse erinevaid toone külmast soojani. Täieliku hämardamisvõimalusega eredate kuni nõrga eredusega öövalgustite abil saate häälestada oma valgustuse täiuslikule toonile ja eredusele, mis sobitub teie igapäevavajadustega.

Hankige täiusliku valguse retseptid oma igapäevategevuseks



Muutke oma päev lihtsamaks ja meeldivamaks nelja eelseadistatud valguse retseptiga, mis on paika seatud spetsiaalselt teie igapäevaste toimingute jaoks: "Energize", "Concentrate", "Read" ja "Relax". Kaks külma tooniga õhustikku "Energize" ja "Concentrate" aitavad muuta hommikut tegusamaks või keskenduda, samas kui soojemad õhustikud "Read" ja "Relax" aitavad toetada mugavat lugemist või rahustada ärevil vaimu.

Avage Hue Bridge'iga täielik nutika valguse funktsioonide valik



Lisage Hue sild (müüakse eraldi) oma nutikatele valgustitele, et kogeda Philips Hue täielikku funktsioonide valikut. Hue silla abil saate oma kodus kontrollida kuni 50 nutikat valgustit. Looge režiime, et automatiseerida kogu oma nutika kodu valgustuse seadistus. Juhtige oma valgusteid liikvel olles või lisage tarvikuid, nagu liikumisandurid ja nutikad lülitid.

Spetsifikatsioon

Lambi mõõtmed

- Mõõtmed (laius × kõrgus × läbimõõt): 60x110

Keskkonnahoidlik

- Õhuniiskus töökeskkonnas: 5% <H<95% (mittekondenseeruv)
- Töötemperatuur: -20 °C...45 °C

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- Hämardatav Hue rakenduse ja lülitiga: Jah

Garantii

- 2 aastat: Jah

Hooldus

- Garantii: 2 aastat

Tehnilised andmed

- Kaal: 72
- Valgusallika tehnoloogia: LED

Lambipirn

- Värvustemperatuur: 2200K-6500K
- Läbimõõt: 61 mm
- Energiatõhususe märgis: A+
- Ühendus: E27
- Kujutegur: A60
- Kõrgus: 110 mm
- Sisendpinge: 220V-240V
- Tööiga: 25 000 tund(i)
- Valgusvoog: Soojast valgusest jaheda päevavalguseni
- Väljund lumenites: 806 lm 4000 K juures
- Max töövõimsus: 8,5 W
- Max ooterežiimi võimsus: 0.5 W
- Lülitustsüklite arv: 50 000
- Võimsustegur: >0.5
- Hinnanguline tööiga: 25 000 tund(i)
- Uuendatav tarkvara: Hue sillaga ühendatult
- Käivitumine: Kohene 100% valgusvoog
- Aktiivvõimsus: 8,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 60 W
- Sideprotokoll: Bluetooth ja Zigbee
- Sügavalt hämardatav: Jah
- Uuendatav tarkvara: Bluetoothi rakenduse või Hue Bridge'iga ühendatult

Lüliti

- Kaasas akud: 1 x CR2450
- Sagedusriba: 1400-2483,5 MHz
- IP-klass: 20
- Tööiga: 50000 clicks
- Max valgusteid lüliti kohta: 10, kui ei ole seotud Hue sillaga
- Minimaalne aku kestvus: 3 aastat
- Kinnitusvõimalused: eraldiseisev
- Erifunktsioonid: Ei kohaldata
- Lüliti sügavus: 11 mm
- Lüliti kõrgus: 92 mm
- Lüliti laius: 35 mm
- Seinaplaadi sügavus: 14 mm
- Seinaplaadi kõrgus: 115 mm
- Seinaplaadi laius: 70 mm
- Kaal koos seinaplaadiga: 67 g
- Lüliti kaal: 37 g
- Zigbee valgustilink: IEEE 802.15.4 Protocol

Pakendi sisu

- Hue lambid: 1
- Hue hämaruslüliti: 1

Toetatud süsteemid

- HomeKitiga ühilduv: Yes
- IOS: Yes
- rakendus Philips Hue: IOS 13 ja uuem, Android 8.0 ja uuem
- Hääleassistendid: Amazon Alexa
- Bluetooth-rakendus Philips Hue: IOS 11 ja uuem, Android 7.0 ja vanem

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699673208
- Kaal pakendita: 0,180 kg
- Brutokaal: 0,292 kg
- Kõrgus: 16,500 cm
- Pikkus: 7,500 cm
- Laius: 17,600 cm
- Materjali number (12NC): 929002216902



Väljalaske kuupäev:
2023-11-08
Version: 0.570

© 2023 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com