

PHILIPS

Valoreseptipakkaus E27

Hue White -tunnelmavalo

Lämpimästä viileään säädettävä
valkoinen valo

Älykäs ohjaus Hue Bridge -
sillan avulla*

8718699673208



Helppokäyttöinen älyvalaistus

Päaset helposti alkuun Philips Hue -valoreseptipakkauksen avulla. Mukana tulevan E27-lampun ja himmentimen avulla voit vaihtaa neljän valmiin valaistusvaihtoehdon välillä ja nauttia langattomasta himmennyksestä. Yhdistä kokonaisuus Hue-sillan, niin saat käyttöösi lisää älykkäitä ominaisuuksia.

Rajattomat mahdollisuudet

- Säädä valaistusta langattomasti himmentimen avulla

Helppokäyttöinen älyvalaistus

- Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella
- Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*
- Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla
- Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin
- Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!

Kohokohdat

Langaton ohjaus



Paristokäyttöisen himmentimen avulla voit ohjata jopa kymmentä älyvaloa samanaikaisesti. Himmennin voidaan irrottaa seinäkiinnikkeestä, ja sitä voidaan käyttää kaukosäätimenä. Voit himmentää ja kirkastaa valaistusta tai vaihtaa neljän valmiin valaistusvaihtoehdon välillä.

Ohjaa jopa 10 valoa yhtä aikaa Bluetooth-sovelluksella



Hue Bluetooth -sovelluksella voit ohjata kaikkia asunnon Hue-älyvalaisimia yhdestä huoneesta. Voit lisätä jopa 10 älyvaloa ja ohjata niitä näppärästi mobiililaitteen painikkeella.

Ohjaa valaistusta äänikomennoilla*



Philips Hue toimii Amazon Alexan ja Google Assistantin kanssa, kun käytössä on yhteensopiva Google Nest- tai Amazon Echo -laite. Kätevällä äänikomennoilla voit ohjata useita huoneessa olevia valoja tai vain yhtä lampputta.

Luo juuri oikea tunnelma lämpimän tai kylmän valkoisen sävyisillä valoilla



Nämä lamput ja valaisimet tuovat kotiin lämpimän tai viileän valkoisen sävyjä. Valoja voi säätää kirkkaasta himmeään yövaloon kulloisenkin tarpeen mukaan.

Täydellinen valikoima valaistusvaihtoehtoja päivän eri toimiin



Neljä valmista valaistusasetusta helpottavat arkeasi, sillä ne on suunniteltu erityisesti päivittäisiä rutiineja ajatellen: piristymiseen, keskittymiseen, lukemiseen ja rentoutumiseen. Kylmän valkoisista asetuksista toinen tukee piristymistä ja toinen keskittymistä, joten niiden avulla saat päivän käyntiin ja ylläpidät keskittymiskykyäsi. Lukemiseen ja rentoutumiseen tarkoitettujen lämpimien asetusten avulla voit puolestaan uppoutua hyvän kirjan pariin ja antaa mielesi levätä.

Vapauta älykkään valaistuksen kaikki ominaisuudet Hue-sillan avulla!



Lisäämällä Hue Bridgen (myydään erikseen) saat kaikki Philips Hue -ominaisuudet käyttöösi. Hue Bridgeen voi lisätä jopa 50 älykasta valoa, joita voit ohjata kotona. Voit käyttää kodin valaistuksen automatisoinnin apuna esimerkiksi rutiiniaikatauluja. Voit säätää valoja myös kodin ulkopuolelta ja lisätä erilaisia työkaluja, kuten liiketunnistimia ja älykkäitä kytkimiä.

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

- Mitat (L x K x S): 60x110

Ympäristöystävällisyys

- Käytönaikainen ilmankosteus: 5 % < H < 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila: -20 °C ... 45 °C

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Himmennettävä Hue-sovelluksella ja kytkimellä: Kyllä

Takuu

- 2 vuotta: Kyllä

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Paino: 72
- Hehkulampputekniikka: LED

Polttimo

- Värilämpötila: 2200K-6500K
- Halkaisija: 61 mm
- Energiatehokkuusmerkintä: A+
- Lampunkanta: E27
- Muotoilu: A60
- Korkeus: 110 mm
- Tulojännite: 220V-240V
- Käyttöikä: 25 000 tuntia
- Valovirta: Lämpimän valkoisesta viileisiin päivänvalon sävyihin
- Valovirta: 806 lm, 4000 K
- Käyttäteho enintään: 8,5 W
- Virrankulutus valmiustilassa enintään: 0,5 W
- Sytytysten määrä: 50 000
- Tehokerroin: >0.5
- Eliniän mitoitusarvo: 25 000 tuntia
- Ohjelmiston päivitys: liitettynä Hue-siltaan
- Käynnistäminen: Heti täysi valoteho
- Teho: 8,5 W
- Tehon vastaavuus: 60 W
- Tiedonsiirtoprotokolla: Bluetooth ja Zigbee
- Syvähimmennettävä: Kyllä
- Ohjelmiston päivitys: Liitettynä Bluetooth-sovellukseen tai Hue Bridge -siltaan

Kytkin

- Sisältää akut: 1 x CR2450
- Taajuuskaista: 1400-2483,5 MHz
- IP-luokitus: 20
- Käyttöikä: 50000 clicks
- Valaisimien enimmäismäärä/kytkin: 10, jos ei liitetty Hue-siltaan
- Paristojen vähimmäiskäyttöikä: 3 a
- Kiinnitysvaihtoehdot: vapaasti seisova
- Erikoisominaisuudet: Ei sovellettavissa
- Kytken syvyys: 11 mm
- Kytken korkeus: 92 mm
- Kytken leveys: 35 mm
- Seinälaatan syvyys: 14 mm
- Seinälaatan korkeus: 115 mm
- Seinälaatan leveys: 70 mm
- Paino seinälevyn kanssa: 67 g
- Kytken paino: 37 g
- Zigbee-valoyhteys: IEEE 802.15.4 Protocol

Pakkauksen sisältö

- Hue-lamput: 1
- Hue-himmennin: 1

Tuki

- HomeKit-yhteensopiva: Yes
- IOS: Yes
- Philips Hue -sovellus: iOS 13 ja uudempi, Android 8.0 ja uudempi
- Ääniavustajat: Amazon Alexa
- Philips Hue -Bluetooth-sovellus: iOS 11 tai uudempi, Android 7.0 tai uudempi

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8718699673208
- Nettopaino: 0,180 kg
- Bruttopaino: 0,292 kg
- Korkeus: 16,500 cm
- Pituus: 7,500 cm
- Leveys: 17,600 cm
- Materiaalitunnus (12NC): 929002216902



Julkaisupäivä: 2023-11-08
Versio: 0.558

© 2023 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com