

PHILIPS

lichtrecepten kit E27

Hue White ambiance

Warm- tot koelwit licht

Slimme bediening met Hue Bridge*

8718699673208



Makkelijke slimme verlichting

Ga aan de slag met de Philips Hue kit voor lichtrecepten. Met de meegeleverde white ambiance LED-lamp met E27-fitting en dimmer switch kun je vier standaardlichtrecepten selecteren en vloeiend draadloos dimmen. Kies warm tot koelwit daglicht dat je helpt ontspannen, concentreren, lezen of energie opdoen. Bedien de slimme lamp met de meegeleverde dimmer, via de Philips Hue Bluetooth app, of maak verbinding met de Hue bridge voor toegang tot alle beschikbare slimme verlichtingsfuncties, zoals het personaliseren van lichtscènes, het instellen van timers en nog veel meer.

Onbegrensde mogelijkheden

- Draadloze bediening inclusief dimmer switch

Makkelijke slimme verlichting

- Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app
- Bedien lampen met je stem*
- Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht
- Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten
- Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue bridge

Kenmerken

Draadloze bediening



Met de wireless dimmer switch, die werkt op batterijen, kun je tot wel tien slimme lampen tegelijk bedienen. Zo kun je het dimniveau van je verlichting instellen of een van de vier standaardlichtrecepten selecteren. Je kunt de dimmer switch ook van de wandhouder halen en als afstandsbediening gebruiken.

Bedien tot wel 10 lampen met de Bluetooth-app



Met de Hue Bluetooth-app kun je de slimme Hue lampen in elke kamer van je huis bedienen. Voeg tot wel 10 slimme lampen toe en bedien ze allemaal door gewoon op een knop op je mobiele apparaat te tikken.

Bedien lampen met je stem*



Bedien je lampen handsfree en gebruik je stem in plaats van een mobiel apparaat! Met eenvoudige spraakopdrachten kun je meerdere lampen of slechts één lamp in een kamer bedienen. *Werkt met Alexa en een compatibel Echo-apparaat.

Creëer de juiste sfeer met warm tot koelwit licht



Deze lampen en armaturen bieden verschillende tinten warm tot koelwit licht. Omdat de lampen volledig kunnen worden gedimd van zeer helder tot subtiele nachtlampjes, kun je de lampen instellen op de perfecte tint en helderheid voor elke dagelijkse activiteit.

Creëer de perfecte lichtrecepten voor je dagelijkse activiteiten



Ervaar het gemak en de aangename sfeer van vier standaardlichtrecepten, speciaal voor je dagelijkse activiteiten: Energie en Concentratie, Lezen en Ontspannen. De twee scènes met koele kleuren, Energie en Concentratie, helpen je 's ochtends op weg en houden je scherp. De warmere scènes Lezen en Ontspannen zijn perfect voor het lezen van een boek en om te ontspannen na een drukke dag.

Ontgrendel alle mogelijkheden van slim licht met Hue Bridge



Voeg een Hue bridge (afzonderlijk verkrijgbaar) toe aan je slimme LED-lampen en ervaar alle mogelijkheden van Philips Hue. Met een Hue bridge kun je tot maar liefst 50 lampen toevoegen om in je hele huis het perfecte licht in te stellen. Stel routines in, bedien je lampen ook als je niet thuis bent of voeg accessoires toe, zoals bewegingssensoren en slimme schakelaars.

Specificaties

Lampafmeting

- Afmetingen (bxhxd): 60x110

Milieu

- Vochtigheid wanneer in werking: 5% <H<95% (niet-condenserend)
- Temperatuur wanneer in werking: -20 °C t/m 45 °C

Extra onderdeel/accessoire meegeleverd

- Dimbaar met Hue app en dimmer: Ja

Garantie

- 2 jaar: Ja

Service

- Garantie: 2 jaar

Technische specificaties

- Gewicht: 72
- Lamptechnologie: LED

De lamp

- Kleurtemperatuur: 2200K-6500K
- Diameter: 61 mm
- Energielabel: A+
- Fitting: E27
- Vormfactor: A60
- Hoogte: 110 mm
- Ingangsspanning: 220V-240V
- Levensduur: 25.000 hr
- Lichtstroom: Warmwit- tot koel daglicht
- Lichtstroom in lumen: 806 lm bij 4000 K
- Max. werkvermogen: 8,5 W
- Max. stand-byvermogen: 0,5 W
- Aantal schakelcycli: 50.000
- Arbeidsfactor: >0,5
- Nominale levensduur: 25.000 hr
- Software geschikt voor upgrades: bij verbinding met de Hue bridge
- Starten: Direct 100% lichtsterkte
- Vermogen: 8,5 W
- Vermogensequivalent: 60 W
- Communicatieprotocol: Bluetooth en Zigbee
- Diep dimbaar: Ja
- Software geschikt voor upgrades: Indien verbonden met de Bluetooth app of Hue Bridge

De schakelaar

- Inclusief batterijen: 1 x CR2450
- Frequentieband: 1400-2483,5 MHz
- IP-waarde: 20
- Levensduur: 50000 clicks
- Max. aantal lampen per schakelaar: 10 indien niet gekoppeld met de Hue bridge
- Minimale levensduur batterij: 3 jaar
- Montagemogelijkheden: los
- Speciale functies: Niet van toepassing
- Diepte schakelaar: 11 mm
- Hoogte van de schakelaar: 92 mm
- Breedte schakelaar: 35 mm
- Diepte van de wandplaat: 14 mm
- Hoogte van de wandplaat: 115 mm
- Breedte van de wandplaat: 70 mm
- Gewicht inclusief wandplaat: 67 g
- Gewicht schakelaar: 37 g
- ZigBee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

Inhoud van de doos

- Hue lampen: 1
- Hue dimmer switch: 1

Wat wordt ondersteund

- HomeKit-compatibel: Yes
- iOS: Yes
- Philips Hue app: iOS 13 en hoger, Android 8.0 en hoger
- Spraakassistenten: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth app: IOS 11 en hoger, Android 7.0 en hoger

Afmetingen en gewicht verpakking

- EAN/UPC - product: 8718699673208
- Nettogewicht: 0,180 kg
- Brutogewicht: 0,292 kg
- Hoogte: 16,500 cm
- Lengte: 7,500 cm
- Breedte: 17,600 cm
- Materiaalnummer (12NC): 929002216902



Publicatiedatum:
2023-11-09
Versie: 0.570

© 2023 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildemblem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com