

PHILIPS

Light Recipe-paket
E27

Hue White ambiance

Varmt till kallvitt ljus

Smart styrning med Hue-
brygga*

8718699673208



Enkel smart belysning

Kom igång med Philips Hue Light Recipe-paketet. Du kan växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna och njuta av trådlös dimring med hjälp av den medföljande E27-ljuskällan och strömbrytaren med dimmer. Anslut allt till Philips Hue-bryggan och upplev alla smarta funktioner.

Oändliga möjligheter

- Trådlös styrning med Hue Dimmer switch

Enkel smart belysning

- Styr upp till 10 ljuskällor med Bluetooth-appen
- Styr lamporna med din röst*
- Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus
- Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov
- Få tillgång till alla smarta funktioner med Hue Bridge

Funktioner

Trådlös styrning



Med den batteridrivna Hue Dimmer switch kan du styra upp till 10 smarta ljuskällor samtidigt. Med strömbrytaren, som kan tas ner från fästet på väggen och användas som fjärrkontroll, kan du justera belysningen eller växla mellan de fyra förinställda ljusinställningarna.

Styr upp till 10 lampor med Bluetooth-appen



Med Hue Bluetooth-appen kan du styra dina smarta Hue-ljuskällor i ett enskilt rum i ditt hem. Lägg till upp till 10 smarta ljuskällor och styr dem med en enkel knapptryckning på din mobila enhet.

Styr lamporna med din röst*



Philips Hue fungerar med Amazon Alexa och Google Assistant när den paras med en kompatibel Google Nest- eller Amazon Echo-enhet. Enkla röstkommandon låter dig styra enskilda eller flera ljuskällor i ett rum.

Skapa rätt stämning med varmvitt till kallvitt ljus



Dessa ljuskällor och ljusarmaturer ger olika nyanser av varmvitt till kallvitt ljus. Med fullständig dimbarhet från ljust till dämpat nattljus kan du ställa in dina ljuskällor till den perfekta nyansen och ljusstyrkan för dina dagliga behov.

Skaffa de perfekta ljusinställningar för dina dagliga behov



Fyra förinställda ljuslägen - Få ny energi, Koncentration, Läs, och Koppla av - skapade för dina dagliga behov, gör din dag enklare och vackrare. De två kalla ljusinställningarna, Få ny energi och Koncentration, hjälper dig att komma igång på morgonen eller behålla ditt fokus, medan de varmare Läs och Koppla av hjälper dig att njuta av en bra bok eller lugna ner en stressad hjärna.

Lås upp hela utbudet av smarta lampfunktioner med Hue Bridge



Lägg till en Hue Bridge (säljs separat) till din smarta belysning så att du kan uppleva hela utbudet av Philips Hue-funktioner. Med en Hue Bridge kan du lägga till upp till 50 smarta ljuskällor för styrning i hela hemmet. Skapa rutiner för att automatisera hela din smarta hembelysningssetup. Styr din belysning när du är borta eller lägg till tillbehör som rörelsesensorer och smarta strömbrytare.

Specifikationer

Storlek

- Mått (B × H × D): 60x110

Miljö

- Driftsfuktighet: 5 % <H<95 % (icke-kondenserande)
- Driftstemperatur: -20 °C till +45 °C

Extra funktion/tillbehör medföljer.

- Dimbar med Hue-app och strömbrytare: Ja

Garanti

- 2 år: Ja

Service

- Garanti: 2 år

Tekniska specifikationer

- Vikt: 72
- Lamptechnologi: LED

Ljuskällan

- Färgtemperatur: 2200K-6500K
- Diameter: 61 mm
- Energieffektivitetsklass: A+
- Sockel: E27
- Formfaktor: A60
- Höjd: 110 mm
- Ingångsspänning: 220V-240V
- Livslängd: 25 000 h
- Ljusflöde: Varmvitt till kallt dagsljus
- Ljusflöde: 806 lm vid 4000 K
- Max. effekt vid användning: 8,5 W
- Max. vilolägeseffekt: 0.5 W
- Antal tändningar/släckningar: 50 000
- Effektfaktor: >0.5
- Specifierad livslängd: 25 000 h
- Uppgraderbar programvara: när den är ansluten till Hue-bryggan
- Starta: Omedelbart 100 % ljusflöde
- Wattstyrka: 8,5 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth och Zigbee
- Djupt dimbar: Ja
- Uppgraderbar programvara: När den är ansluten till Bluetooth-appen eller Hue Bridge

Strömbrytaren

- Batterier medföljer: 1 x CR2450
- Frekvensband: 1400-2483,5 MHz
- IP-klass: 20
- Livslängd: 50000 clicks
- Max antal ljuskällor per strömbrytare: 10 st. ej kopplade till Hue Bridge
- Minsta batteritid: 3 en
- Monteringsalternativ: fristående
- Specialfunktioner: Ej tillämpligt
- Strömbrytarens djup: 11 mm
- Växla höjd: 92 mm
- Strömbrytarens bredd: 35 mm
- Vägglättans djup: 14 mm
- Vägglättans höjd: 115 mm
- Vägglättans bredd: 70 mm
- Vikt inklusive väggplatta: 67 g
- Vikt på strömbrytare: 37 g
- Zigbee Light-länk: IEEE 802.15.4 Protocol

Förpackningens innehåll

- Hue-lampor: 1
- Hue Dimmer switch: 1

Kompatibilitet

- HomeKit-kompatibel: Yes
- IOS: Yes
- Philips Hue-app: IOS 13 och senare, Android 8.0 och senare
- Röstassistenter: Amazon Alexa
- Philips Hue Bluetooth-app: IOS 11 och senare, Android 7.0 och senare

Förpackningens mått och vikt

- EAN/UPC – produkt: 8718699673208
- Nettovikt: 0,180 kg
- Bruttovikt: 0,292 kg
- Höjd: 16,500 cm
- Längd: 7,500 cm
- Bredd: 17,600 cm
- Materialnummer (12NC): 929002216902



Publiceringsdatum:
2023-11-10
Version: 0.558

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com