

PHILIPS

Pachet de 2 bucăți
E27

Hue cu ambianță albă și
color

Lumină albă și colorată

Control instantaneu prin
Bluetooth

Controlați prin intermediul
aplicației sau al vocii*

Adăugați o consolă Hue Bridge
pentru a descoperi mai multe



8718699673284



Iluminat simplu și inteligent

Fiind potrivite pentru majoritatea instalațiilor, aceste două becuri LED inteligente E27 vă permit să aduceți lumină inteligentă oriunde în locuința dvs. Creați atmosferă instantaneu cu milioane de nuanțe de lumină albă și colorată.

Iluminat simplu și inteligent

- Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth
- Controlați luminile prin intermediul vocii*
- Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color
- Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece
- Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice
- Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge

Repere

Controlați până la 10 lumini cu aplicația prin Bluetooth



Cu aplicația Hue Bluetooth, puteți controla luminile inteligente Hue într-o singură încăpere a locuinței dvs. Adăugați până la 10 lumini inteligente și controlați-le cu o singură atingere a unui buton de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlați luminile prin intermediul vocii*



Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa și Google Assistant, atunci când este asociat cu un dispozitiv Google Nest sau Amazon Echo. Comenzile vocale simple vă permit să controlați mai multe lumini dintr-o încăpere sau doar o singură lumină.

Creați o experiență personalizată cu iluminatul inteligent color



Transformați-vă locuința prin intermediul a 16 milioane de culori, creând imediat atmosfera potrivită pentru orice eveniment. La o singură atingere a unui buton, puteți crea o atmosferă festivă pentru o petrecere, transforma sufrageria într-o sală de cinema, amplifica decorul locuinței cu accente color și multe altele.

Creați atmosfera perfectă cu o lumină albă caldă până la rece



Aceste becuri și instalații de iluminat oferă diferite nuanțe de lumină albă caldă până la rece. Datorită reglabilității complete de la lumină strălucitoare la lumină de veghe estompată, puteți regla luminile la luminozitatea și nuanța perfecte pentru necesitățile dvs. zilnice.

Obțineți rețete de lumină perfecte pentru activitățile zilnice



Faceți-vă ziua mai ușoară și mai plăcută cu rețete de lumină presetate, concepute special pentru activitățile dvs. zilnice: Înviorare, Concentrare, Citit și Relaxare. Cele două scene cu tonuri reci, Înviorare și Concentrare, vă ajută să vă începeți ziua sau să vă păstrați concentrarea, în timp ce scenele mai calde pentru Citit și Relaxare vă ajută să citiți confortabil sau să vă odihniți mintea.

Descoperiți întreaga suită de caracteristici de iluminat inteligent cu Hue Bridge



Adăugați o consolă Hue Bridge (comercializată separat) la luminile dvs. inteligente pentru a descoperi întreaga suită de caracteristici Philips Hue. Cu o consolă Hue Bridge, puteți adăuga până la 50 de lumini inteligente pe care le puteți controla în întreaga locuință. Creați rutine pentru a automatiza întreaga instalație de iluminat inteligent casnic. Controlați luminile atunci când nu sunteți acasă sau adăugați accesorii, precum senzori de mișcare și întrerupătoare inteligente.

Specificații

Dimensiunile becului

- Dimensiuni (LxÎxA): 60x110

Protecția mediului

- Umiditate operațională: 5% <H<95% (fără condens)
- Temperatură operațională: -10°C – 45°C

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Intensitate reglabilă cu aplicația și întrerupătorul Hue: Da

Garanție

- 2 ani: Da

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Greutate: 72
- Tehnologie bec: LED

Bec

- Temperatură culoare: 2000K-6500K +16 million colors
- Diametru: 60 mm
- Etichetă de eficiență energetică: A+
- Soclu: E27
- Formă: A60
- Înălțime: 110 mm
- Tensiune de intrare: 220V-240V
- Durată de viață: 25.000 ore
- Flux luminos: 16 milioane de culori
- Flux luminos: 806 lm la 4000 K
- Putere max. funcționare: 9 W
- Putere max. standby: 0.5 W
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Factor de putere: >0.8
- Durată de viață nominală: 25.000 ore
- Posibilitate upgrade software: Da
- Pornire: 100% lumină instantanee
- Putere: 9 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Protocol de comunicații: Bluetooth și Zigbee
- Reglare profundă: Da
- Posibilitate upgrade software: Când se conectează la Aplicația Bluetooth sau la consola Hue Bridge

Ce este în cutie?

- Becuri Hue: 2

Ce este acceptat?

- Compatibil HomeKit: Yes
- IOS: 7 or later
- Aplicația Philips Hue: iOS 13 și versiuni ulterioare, Android 8.0 și versiuni ulterioare
- Asistenți vocali: Amazon Alexa
- Aplicația Philips Hue Bluetooth: IOS 11 și ulterior, Android 7.0 și ulterior

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699673284
- Greutate netă: 0,144 kg
- Greutate brută: 0,224 kg
- Înălțime: 16,500 cm
- Lungime: 7,000 cm
- Lățime: 14,000 cm
- Număr material (12NC): 929002216803



Data apariției: 2023-11-10
Versiune: 0.630

© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com